



Lampes MASTER LEDspot Value GU10 DIM

MASTER LEDspotMV VLE D 3.5-35W GU10 840 25D

Grâce à la gamme MASTER LEDspot GU10, il est à présent possible. de réduire la consommation énergétique et les coûts de maintenance. sans transiger sur la qualité de lumière

Mises en garde et sécurité

- Operating temperature range is between -20° C and 45° C ambient
- Only to apply in dry or damp locations and most of open fixtures with lamp-holders that offer sufficient space (10 mm free air space)
- Not intended for use with emergency light fixtures or exit lights

Données du produit

Informations générales	
Culot	GU10 [GU10]
Durée de vie nominale	35.000 h
Nombre de cycles d'allumage	50.000
Type de lampe	LED
Conforme à RoHS	Oui

Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	840 [CCT of 4000K]
Angle du faisceau (nom.)	25 degré(s)
Flux lumineux	310 lm
Intensité lumineuse (nom.)	1.000 cd

Désignation de la couleur	Blanc (WH)
Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K
Efficacité lumineuse (nominale)	82,86 lm/W
Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Flux lumineux dans un cône à 90 ° (nominal)	290 lm

Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz

Lampes MASTER LEDspot Value GU10 DIM

Consommation électrique	3,5 W
Courant lampe (nom.)	20 mA
Puissance équivalente	35 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	lumière maximale instantanée s
Facteur de puissance (fraction)	0.7
Tension (nom.)	220-240 V

Température

Température maximale du produit (nom.)	79 °C
--	-------

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Oui
------------------------------------	-----

Mécanique et boîtier

Forme de la lampe	PAR16 [PAR 2 pouces/50 mm]
-------------------	----------------------------

Approbation et application


Adapté à l'éclairage d'accentuation	Oui
-------------------------------------	-----

Consommation d'énergie kWh/1 000 h	4 kWh
------------------------------------	-------

Données du produit


Nom du produit de la commande	MAS LEDspotMV VLE D 3.5-35W GU10 840 25D
Nom de produit complet	MASTER LEDspotMV VLE D 3.5-35W GU10 840 25D
Code EOC	871869643836700
Code de commande	43836700
Code 12NC	929001130002
Code de commande local	MLSMVVL4W4025D
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718696438367
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC – Boîte	8718696438374

Schéma dimensionnel




Product	D	C
MAS LEDspotMV VLE D 3.5-35W GU10 840 25D	50 mm	55 mm

Données photométriques



Light Distribution Diagram - MAS LEDspotMV VLE D 3.5-35W GU10 840 25D



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspotMV VLE D 3.5-35W GU10 840 25D

Lampes MASTER LEDspot Value GU10 DIM

