



MASTER LEDspot 230V

MASTER LEDspotMV VLE D 3.5-35W GU10 840 25D

Delivering a warm, halogen-like accent beam, MASTER LEDspot MV is a perfect fit for spot lighting (track, corridors, lift lobbies, display cases and cabinets) in the hospitality industry. It is particularly suitable to public areas where the light is on 24/7, such as lobbies, corridors, stairwells. MASTER LEDspot MV delivers huge energy savings and minimizes maintenance cost without any compromise on brightness, enabling hospitality owners to achieve a return on their investment within one year. These LEDspots are compatible with most existing fixtures with a GU10 holder and designed as a retrofit replacement for halogen or incandescent spots. The dimmable versions drive further efficiencies, while helping to create the desired atmosphere.

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Zakres temperatur pracy wynosi od -20° C do 45° C
- Do stosowania w oprawach otwartych, które zapewniają wystarczającą przestrzeń (10 mm wolnej przestrzeni)
- Nie są przeznaczone do wykorzystywania jako źródła w oprawach awaryjnych lub ewakuacyjnych


Dane produktu

Informacje ogólne			
Podstawa-nasadka	GU10 [GU10]	Kąt rozsyłu światła (Nom)	25 °
Nominalny okres eksploatacji	35 000 h	Strumień Świetlny	310 lm
Cykl Przelączania	50 000	Światłość (Nom)	1 000 cd
Lighting Technology	LED	Oznaczenie koloru	Biały (WH)
Zgodność z normą UE RoHS	Tak	Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	4000 K
Dane techniczne oświetlenia		Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	82,86 lm/W
Kod barwy	840 [CCT of 4000K]	Jednorodność barw	<6
		Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80
		LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %

MASTER LEDspot 230V

Strumień świetlny w stożku 90° (znamionowy) 290 lm	
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Zużycie energii	3,5 W
Lamp Current (Nom)	20 mA
Równoważna moc w watach	35 W
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	natychmiastowe rozświetlenie s
Współczynnik mocy (ułamek)	0.7
Napięcie (Nom)	220-240 V
Temperatura	
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	79 °C
Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Tak
Mechanika i korpus	
Kształt bańki	PAR16 [PAR 2 cale/50 mm]

Rysunki techniczne




Certyfikaty i zastosowania	
Odpowiednie do oświetlania akcentującego	Tak
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	4 kWh
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	MAS LEDspotMV VLE D 3.5-35W GU10 840 25D
Pełna nazwa produktu	MASTER LEDspotMV VLE D 3.5-35W GU10 840 25D
Full EOC	871869643836700
Kod zamówienia	43836700
Materiał Nr (12NC)	929001130002
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8718696438367
Numerator - Packs per outer box	10
EAN/UPC - Opakowanie	8718696438374


Product	D	C
MAS LEDspotMV VLE D 3.5-35W GU10 840 25D	50 mm	55 mm

MASTER LEDspot 230V

Dane fotometryczne



Light Distribution Diagram - MAS LEDspotMV VLE D 3.5-35W GU10 840 25D



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspotMV VLE D 3.5-35W GU10 840 25D

