



MASTER LEDspot MV

MASTER LEDspotMV VLE D 4.3-50W GU10 830 25D

Sağladığı sıcak, halojen benzeri vurgu ışığı ile MASTER LEDspot GU10, konaklama sektöründe spot aydınlatma (yürüyüş yolu, koridor, asansör lobileri, sergileme bölmeleri ve kabinleri) için idealdir. Özellikle ışığın 7 gün 24 saat açık kaldığı lobiler, koridorlar ve merdivenler gibi ortak alanlar için çok uygundur. MASTER LEDspot GU10, büyük enerji tasarrufu sağlar ve aydınlatma parlaklığından ödün vermeden bakım giderlerini en düşük düzeye indirerek, konaklama tesisi sahiplerinin yaptıkları yatırımı bir sene içinde amorti etmesine olanak tanır. GU10 duyuna sahip mevcut armatürlerin pek çoğuyla uyumludur ve 35 ya da 50 W halojen lambalar için bir yükseltme alternatifi olarak tasarlanmıştır.

Güvenlik ve uyarılar

- Operating temperature range is between -20° C and 45° C ambient
- Only to apply in dry or damp locations and most of open fixtures with lamp-holders that offer sufficient space (10 mm free air space)
- Not intended for use with emergency light fixtures or exit lights

Ürün veri

Genel Bilgiler		Işık Yoğunluğu (Nom)	
Kapak Tabanı	GU10 [GU10]	Işık Yoğunluğu (Nom)	1.400 cd
Nominal kullanım ömrü	35.000 h	Renk Kodlaması	Sıcak Beyaz (WW)
Anahtar Döngüsü	50.000	İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	3000 K
Aydınlatma Teknolojisi	LED	Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	84,88 lm/W
EU RoHS ile uyumludur	Evet	Renk Tutarlılığı	<6
Işık Teknik Ayrıntıları		Renk oluşturma dizini (CRI)	80
Renk Kodu	830 [CCT of 3000K]	Nominal Kullanım Ömrü Sonundaki LLMF (Nom)	70 %
Işın Açısı (Nom)	25 °	90° Konide Işık Akısı (Nominal)	365 lm
Işık Akısı	390 lm		

MASTER LEDspot MV

Çalıştırma ve Elektrik	
Hat Frekansı	50 to 60 Hz
Giriş Frekansı	50 ila 60 Hz
Güç Tüketimi	4,3 W
Lamba Akımı (Nom)	23 mA
Güç Eşleniği	50 W
Başlangıç Saati (Nom)	0,5 s
%60 ışığa kadar ısınma süresi	anında tam ışık s
Güç Faktörü (Kesir)	0.7
Voltaj (Nom)	220-240 V

Sıcaklık	
Muhafaza Maksimumu (Nom.)	83 °C


Kontroller ve Dim Etme	
Dim Edilebilir	Evet

Mekanik ve Muhafaza	
Lamba Biçimi	PAR16 [PAR 2 inç/50 mm]

Onay ve Uygulama	
Vurgu Aydınlatmasına Uygun	Evet
Enerji Tüketimi kWh/1000 sa.	5 kWh
Göz Konforu	Evet


Ürün Verileri	
Sipariş ürün adı	MAS LEDspotMV VLE D 4.3-50W GU10 830 25D
Tam ürün adı	MASTER LEDspotMV VLE D 4.3-50W GU10 830 25D
Tam ürün kodu	871869643844200
Sipariş kodu	43844200
Malzeme No. (12NC)	929001130202
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8718696438442
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	10
EAN/UPC - Kutu	8718696438459

Boyutlu çizim




Product	D	C
MAS LEDspotMV VLE D 4.3-50W GU10 830 25D	50 mm	55 mm

Fotometrik bilgi



Light Distribution Diagram - MAS LEDspotMV VLE D 4.3-50W GU10 830 25D



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspotMV VLE D 4.3-50W GU10 830 25D

MASTER LEDspot MV

