



MASTER LEDspot MV

MASTER LEDspotMV VLE D 4.3-50W GU10 840 25D

Sağladığı sıcak, halojen benzeri vurgu ışığı ile MASTER LEDspot GU10, konaklama sektöründe spot aydınlatma (yürüyüş yolu, koridor, asansör lobileri, sergileme bölmeleri ve kabinleri) için idealdir. Özellikle ışığın 7 gün 24 saat açık kaldığı lobiler, koridorlar ve merdivenler gibi ortak alanlar için çok uygundur. MASTER LEDspot GU10, büyük enerji tasarrufu sağlar ve aydınlatma parlaklığından ödün vermeden bakım giderlerini en düşük düzeye indirerek, konaklama tesisi sahiplerinin yaptıkları yatırımı bir sene içinde amorti etmesine olanak tanır. GU10 duyuna sahip mevcut armatürlerin pek çoğuyla uyumludur ve 35 ya da 50 W halojen lambalar için bir yükseltme alternatifi olarak tasarlanmıştır.

Güvenlik ve uyarılar

- Operating temperature range is between -20° C and 45° C ambient
- Only to apply in dry or damp locations and most of open fixtures with lamp-holders that offer sufficient space (10 mm free air space)
- Not intended for use with emergency light fixtures or exit lights

Ürün veri


Genel Bilgiler		Işık Yoğunluğu (Nom)	
Kapak Tabanı	GU10 [GU10]	Renk Kodlaması	Beyaz (WH)
Nominal kullanım ömrü	35.000 h	İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	4000 K
Anahtar Döngüsü	50.000	Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	90,70 lm/W
Aydınlatma Teknolojisi	LED	Renk Tutarlılığı	<6
EU RoHS ile uyumludur	Evet	Renk oluşturma dizini (CRI)	80
Işık Teknik Ayrıntıları		Nominal Kullanım Ömrü Sonundaki LLMF (Nom)	70 %
Renk Kodu	840 [CCT of 4000K]	90° Konide Işık Akısı (Nominal)	390 lm
Işın Açısı (Nom)	25 °		
Işık Akısı	420 lm		

MASTER LEDspot MV

Çalıştırma ve Elektrik	
Hat Frekansı	50 to 60 Hz
Giriş Frekansı	50 ila 60 Hz
Güç Tüketimi	4,3 W
Lamba Akımı (Nom)	23 mA
Güç Eşleniği	50 W
Başlangıç Saati (Nom)	0,5 s
%60 ışığa kadar ısınma süresi	anında tam ışık s
Güç Faktörü (Kesir)	0.7
Voltaj (Nom)	220-240 V
Sıcaklık	
Muhafaza Maksimumu (Nom.)	83 °C
Kontroller ve Dim Etme	
Dim Edilebilir	Evet
Mekanik ve Muhafaza	
Lamba Biçimi	PAR16 [PAR 2 inç/50 mm]


Onay ve Uygulama	
Vurgu Aydınlatmasına Uygun	Evet
Enerji Tüketimi kWh/1000 sa.	5 kWh
Göz Konforu	Evet
Ürün Verileri	
Sipariş ürün adı	MAS LEDspotMV VLE D 4.3-50W GU10 840 25D
Tam ürün adı	MASTER LEDspotMV VLE D 4.3-50W GU10 840 25D
Tam ürün kodu	871869643846600
Sipariş kodu	43846600
Malzeme No. (12NC)	929001130302
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8718696438466
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	10
EAN/UPC - Kutu	8718696438473

Boyutlu çizim




Product	D	C
MAS LEDspotMV VLE D 4.3-50W GU10 840 25D	50 mm	55 mm

Fotometrik bilgi



Light Distribution Diagram - MAS LEDspotMV VLE D 4.3-50W GU10 840 25D



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspotMV VLE D 4.3-50W GU10 840 25D

MASTER LEDspot MV

