



MASTER LEDspot MV

MASTER LEDspotMV DimTone 4-35W GU10 25D

MASTER VALUE leverer en varm, halogenlignende stråleeffekt og er perfekt til spotbelysning. Takket være dens høje CRI gengiver den mere naturlige farver, skaber hyggelige og komfortable atmosfærer i beboelsesområder, hoteller og restauranter og fremhæver varers skønhed i butikker. Disse MV GU10 LED-spots har det velkendte look, og samme følelse som spotlys kilder, mens de bevarer den klassiske skønhed ved glasspots og samtidigt tilføjer LED-teknologiens stærke ydeevne. Lysdæmpningsfunktionen giver dig mulighed for at skabe den atmosfære, du ønsker, og den fungerer med et bredt udvalg af lysdæmpere. MASTER VALUE er desuden mere energibesparende end normale LED-spots.

Advarsler og sikkerhed

- Driftstemperaturområde er mellem -20 ° C og 45 ° C omgivelsestemperatur
- Kun til anvendelse i tørre eller fugtige steder og de fleste af åbne armaturer med fatninger, der tilbyder tilstrækkeligt plads (10 mm frit luftrum)
- Ikke beregnet til brug med nødlysarmaturer eller udgangsllys

Produkt data


Generelle oplysninger	
Fod	GU10 [GU10]
Normeret levetid	50.000 t
Skiftcyklus	50.000
Lighting Technology	LED
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
Lysteknisk	
Farvekode	822-827 [tunable warm white]
Spredningsvinkel (nom.)	25 °
Lysstrøm	305 lm
Lysstyrke (nom.)	1.000 cd

Farvebetegnelse	Varm hvid (WW)
Lyseffekt (nominel) (nom.)	70,00 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Lysstrøm i kegle på 90° (nominel)	280 lm
Drift og el	
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Strømforbrug	4 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	22 mA


MASTER LEDspot MV

Opstartstid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	øjeblikkeligt fuldt lys s
Effektfaktor (brøk)	0.5
Spænding (nom.)	220-240 V
Temperatur	
T-kappe, maks. (nom.)	70 °C
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja
Mekanik og armaturhus	
Lyskildeform	PAR16 [PAR 2 tommer/50mm]
Godkendelse og anvendelsesområde	
Velegnet til effektbelysning	Ja
Energiforbrug kWh/1000 t.	4 kWh

Målskitse




Fotometriske data



Produktdata	
Ordreprodukt navn	MAS LEDspotMV DimTone 4-35W GU10 25D
Det fulde produkt navn	MASTER LEDspotMV DimTone 4-35W GU10 25D
Full EOC	871869643828200
Ordrekode	43828200
Materialenr. (12NC)	929001130602
Lokal ordrekode	2057804273
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8718696438282
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
EAN/UPC – kasse	8718696438299

Product	D	C
MAS LEDspotMV DimTone 4-35W GU10 25D	50 mm	55 mm



Light Distribution Diagram - MAS LEDspotMV DimTone 4-35W GU10 25D

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspotMV DimTone 4-35W GU10 25D

MASTER LEDspot MV

