



MASTER LEDspot & Value GU10 Hochvolt-Reflektorlampen

MASTER LEDspotMV DimTone 4-35W GU10 25D

MASTER LEDspot GU10 Lampen sind mit ihren kompakten Abmessung der ideale Ersatz für handelsübliche Hochvolt-Halogen-Reflektorlampen. Sie bieten lange Lebensdauer und hohe Energieeffizienz für eine dimmbare Allgemein- und Akzentbeleuchtung.

Hinweise

- Nicht für Gleichspannung geeignet
- Nicht für elektronische Schalter geeignet
- Max. 80% Luftfeuchtigkeit
- Min. 10 mm Luftraum beim Deckeneinbau zur Gewährleistung der konstanten Wärmeableitung
- Eine Liste empfohlener und getesteter Dimmer finden Sie unter www.philips.de/master-led-lampen

Produkt Daten

Allgemeine Informationen			
Sockel	GU10 [GU10]	Lichtstärke (Nom)	1.000 cd
Nennlebensdauer	50.000 Stunde(n)	Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Schaltzyklus	50.000	Nennlichtausbeute (nom.)	70,00 lm/W
Beleuchtungstechnologie	LED	Farbkonsistenz	<6
EU RoHS-konform	Ja	Farbwiedergabeindex (CRI)	80
		Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
		Lichtstrom im 90° -Kegel (Nennwert)	280 lm
Lichttechnische Daten			
Farbcode	822-827 [tunable warm white]		
Ausstrahlungswinkel (Nom)	25 Grad		
Lichtstrom	305 lm		
		Betrieb und Elektrik	
		Netzfrequenz	50 to 60 Hz

MASTER LEDspot & Value GU10 Hochvolt-Reflektorlampen

Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Energieverbrauch	4 W
Lampenstrom (Nom)	22 mA
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	Sofort volle Lichtleistung s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.5
Spannung (Nom)	220-240 V

Temperatur

Gehäusetemperatur (Nom)	70 °C
-------------------------	-------

Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar	Ja
---------	----

Mechanik und Gehäuse

Kolbenform	PAR16 [PAR 2 Zoll/50 mm]
------------	--------------------------

Genehmigung und Anwendung

Geeignet für Akzentbeleuchtung	Ja
--------------------------------	----

Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	4 kWh
---------------------------------	-------


Produktdaten

Bestell-Produktname	MAS LEDspotMV DimTone 4-35W GU10 25D
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTER LEDspotMV DimTone 4-35W GU10 25D
Gesamt-Produktcode	871869643828200
Bestellcode	43828200
Material-Nr. (12NC)	929001130602
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718696438282
Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8718696438299


Abmessungsskizzen

Product	D	C
MAS LEDspotMV DimTone 4-35W GU10 25D	50 mm	55 mm

Photometrische Daten



Light Distribution Diagram - MAS LEDspotMV DimTone 4-35W GU10 25D



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspotMV DimTone 4-35W GU10 25D

MASTER LEDspot & Value GU10 Hochvolt-Reflektorlampen

