



MASTER LEDspot MV

MASTER LEDspotMV DimTone 4.5-50W GU10 25D

Sağladığı sıcak, halojen benzeri vurgu ışığı ile MASTER LEDspot GU10, konaklama sektöründe spot aydınlatma (yürüyüş yolu, koridor, asansör lobileri, sergileme bölmeleri ve kabinleri) için idealdir. Özellikle ışığın 7 gün 24 saat açık kaldığı lobiler, koridorlar ve merdivenler gibi ortak alanlar için çok uygundur. MASTER LEDspot GU10, büyük enerji tasarrufu sağlar ve aydınlatma parlaklığından ödün vermeden bakım giderlerini en düşük düzeye indirerek, konaklama tesisi sahiplerinin yaptıkları yatırımı bir sene içinde amorti etmesine olanak tanır. GU10 duyuna sahip mevcut armatürlerin pek çoğuyla uyumludur ve 35 ya da 50 W halojen lambalar için bir yükseltme alternatifi olarak tasarlanmıştır.

Güvenlik ve uyarılar

- Operating temperature range is between -20° C and 45° C ambient
- Only to apply in dry or damp locations and most of open fixtures with lamp-holders that offer sufficient space (10 mm free air space)
- Not intended for use with emergency light fixtures or exit lights

Ürün veri

Genel Bilgiler		Renk Kodlaması	
Kapak Tabanı	GU10 [GU10]	Sıcak Beyaz (WW)	
Nominal kullanım ömrü	50.000 h	Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	
Anahtar Döngüsü	50.000	78,89 lm/W	
Aydınlatma Teknolojisi	LED	Renk Tutarlılığı	
EU RoHS ile uyumludur	Evet	<6	
Işık Teknik Ayrıntıları		Renk oluşturma dizini (CRI)	
Renk Kodu	822-827 [tunable warm white]	80	
Işın Açısı (Nom)	25 °	Nominal Kullanım Ömrü Sonundaki LLMF (Nom)	
Işık Akısı	385 lm	70 %	
Işık Yoğunluğu (Nom)	1.400 cd	90° Konide Işık Akısı (Nominal)	
		355 lm	
		Çalıştırma ve Elektrik	
		Hat Frekansı	
		50 to 60 Hz	
		Giriş Frekansı	
		50 ila 60 Hz	
		Güç Tüketimi	
		4,5 W	

MASTER LEDspot MV

Lamba Akımı (Nom)	25 mA
Başlangıç Saati (Nom)	0,5 s
%60 ışığa kadar ısınma süresi	anında tam ışık s
Güç Faktörü (Kesir)	0.5
Voltaj (Nom)	220-240 V

Sıcaklık

Muhafaza Maksimumu (Nom.)	75 °C
---------------------------	-------

Kontroller ve Dim Etme

Dim Edilebilir	Evet
----------------	------

Mekanik ve Muhafaza

Lamba Biçimi	PAR16 [PAR 2 inç/50 mm]
--------------	-------------------------

Onay ve Uygulama


Vurgu Aydınlatmasına Uygun	Evet
----------------------------	------

Enerji Tüketimi kWh/1000 sa.	5 kWh
------------------------------	-------

Ürün Verileri



Sipariş ürün adı	MAS LEDspotMV DimTone 4.5-50W GU10 25D
Tam ürün adı	MASTER LEDspotMV DimTone 4.5-50W GU10 25D
Tam ürün kodu	871869643840400
Sipariş kodu	43840400
Malzeme No. (12NC)	929001130802
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8718696438404
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	10
EAN/UPC - Kutu	8718696438411

Boyutlu çizim



Product	D	C
MAS LEDspotMV DimTone 4.5-50W GU10 25D	50 mm	55 mm

Fotometrik bilgi



Light Distribution Diagram - MAS LEDspotMV DimTone 4.5-50W GU10 25D

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspotMV DimTone 4.5-50W GU10 25D

MASTER LEDspot MV

