



CorePro LEDcapsule LV

CorePro LEDcapsuleLV 2-20W 830 G4

Světelný zdroj CorePro LEDcapsule představuje skutečnou alternativu k halogenovým kapslím. Je obzvláště vhodný pro místní a dekorativní osvětlení v domácnostech, hotelích a restauracích. Světelný zdroj CorePro LEDcapsule, který je kompatibilní se stávajícími svítidly s objímkou G4 a navržený jako náhrada halogenových světelných zdrojů, poskytuje obrovské úspory energie a minimalizuje náklady na údržbu bez negativního dopadu na kvalitu světla.

Údaje o produktu

Obecné informace		Provozní a elektrické	
Patice krytky	G4 [G4]	Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Nominální životnost	15 000 h	Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Cyklus zapnutí	50 000	Spotřeba energie	2 W
Lighting Technology	LED	Proud zdroje (jmen.)	290 mA
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano	Ekvivalentní příkon	20 W
Světelně technické		Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Kód barvy	830 [CCT of 3000K]	Doba zahřívání do 60 % světla	0.5 s
Světelný tok	200 lm	Účinnost (zlomek)	0.5
Barevné konstrukce	Bílá (WH)	Napětí (jmen.)	12 V
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	3000 K	Řízení a stmívání	
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	100 lm/W	Stmívatelné	Ne
Konzistence barev	<6	Mechanické a materiály	
Index podání barev (CRI)	80	Tvar žárovky	Kapsle
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %		

CorePro LEDcapsule LV

Certifikace a použití


Spotřeba energie kWh/1000 h	3 kWh
-----------------------------	-------

Označení a balení

Objednací název produktu	CorePro LEDcapsuleLV 2-20W 830 G4
Celý název výrobku	CorePro LEDcapsuleLV 2-20W 830 G4
Full EOC	871869641916800
Objednací kód	41916800


Číslo materiálu (12NC)	929001131802
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8718696419168
Číslování SAP – balení v krabici	12
Pouzdro – EAN/UPC	8718696419175

Rozměrové výkresy



Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 2-20W 830 G4	14,3 mm	45 mm

Fotometrické údaje



Light Distribution Diagram – CorePro LEDcapsuleLV 2-20W 830 G4

Spectral Power Distribution Colour – CorePro LEDcapsuleLV 2-20W 830 G4

