



CorePro cápsula LED 12V

CorePro LEDcapsuleLV 2-20W 830 G4

O CorePro LEDcapsule é uma alternativa eficaz à cápsula de halogéneo. É particularmente adequado para a iluminação de tarefas e para aplicações decorativas em habitações, lojas, hotéis e restaurantes. Compatível com equipamentos existentes com suportes G4 e concebida para substituição adaptável de cápsulas de halogéneo, a lâmpada CorePro LEDcapsule possibilita enormes poupanças de energia e minimiza os custos de manutenção, sem comprometer a qualidade da luz.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	G4 [G4]
Vida útil nominal	15.000 h
Ciclo de comutação	50.000
Tecnologia de iluminação	LED
Em conformidade com RoHS da UE	Sim

Caraterísticas técnicas da luz	
Código da cor	830 [CCT of 3000K]
Fluxo Luminoso	200 lm
Designação da cor	Branco (WH)
Temperatura de cor correlacionada	3000 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	100 lm/W
Consistência da cor	<6
Color rendering index (CRI)	80
LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %

Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Frequência de linha	50 to 60 Hz
Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de Energia	2 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	290 mA
Potência equivalente	20 W
Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Tempo de aquecimento até 60% de luz	0.5 s
Fator de potência (Fração)	0.5
Tensão (Nom.)	12 V

Controlos e regulação	
Regulável	Não

Características mecânicas e compartimento	
Formato da lâmpada	Cápsula

CorePro cápsula LED 12V

Aprovação e aplicação

Consumo de energia kWh/1000 h 3 kWh

Dados do produto

Nome de produto da encomenda CorePro LEDcapsuleLV 2-20W 830 G4

Nome do produto completo CorePro LEDcapsuleLV 2-20W 830 G4

Código do produto completo 871869641916800

Código de encomenda 41916800

N.º material (12NC) 929001131802


Numerador – Quantidade por embalagem 1

EAN/UPC – Produto/caixa 8718696419168

Numerador – Embalagens por caixa exterior 12



EAN/UPC – Caso 8718696419175

Desenho dimensional



Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 2-20W 830 G4	14,3 mm	45 mm

Dados fotométricos



Light Distribution Diagram - CorePro LEDcapsuleLV 2-20W 830 G4

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDcapsuleLV 2-20W 830 G4

