



# CorePro LEDcapsule LV

## CorePro LEDcapsuleLV 2-20W 830 G4

Лампа CorePro LEDcapsule является прекрасной альтернативой галогеновым капсулам. Она отлично подходит для целевого и декоративного освещения в домах, магазинах, гостиницах и ресторанах. Будучи совместимой с существующими прожекторами с цоколем G4, лампа CorePro LEDcapsule, призванная заменить галогеновые лампы, обеспечивает значительную экономию электроэнергии и минимизирует стоимость обслуживания без малейшего ухудшения качества света.

### Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	G4 [G4]
Номинальный срок службы	15 000 часов
Цикл переключения	50 000
Осветительная технология	LED
Соответствие стандарту EU RoHS	Да

Технические характеристики освещения	
Код цвета	830 [CCT of 3000K]
Светоотдача	200 лм
Обозначение цвета	Белый (WH)
Коррелированная цветовая температура (ном.)	3000 K
Эффективность (номинальная) (ном.)	100 лм/Вт
Постоянство цвета	<6
Коэффициент цветопередачи (CRI)	80
Стабильность светового потока в конце номинального срока службы (ном.)	70 %

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Частота сети	50 to 60 Hz
Входная частота	50-60 Hz
Энергопотребление	2 Вт
Ток лампы (ном.)	290 mA
Эквивалент мощности	20 Вт
Время включения (ном.)	0,5 s
Время прогрева до 60 % света	0,5 s
Коэффициент мощности (доля)	0,5
Напряжение (ном.)	12 Вт

Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Нет

Механические компоненты и корпус	
Форма колбы	Капсула

# CorePro LEDcapsule LV

## Соответствие требованиям и область применения

Энергопотребление кВт-час/1000 ч 3 kWh

## Данные об изделии

Название продукта для заказа CorePro LEDcapsuleLV 2-20W 830 G4

Полное название продукта CorePro LEDcapsuleLV 2-20W 830 G4

Полный код продукта 871869641916800

Код заказа 929001131802

Материал № (12NC) 929001131802


Нумератор — количество на упаковку 1

EAN/UPC — продукт/короб 8718696419168

Нумератор — упаковок на внешний короб 12


EAN/UPC — короб 8718696419175

## Чертеж размеров



Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 2-20W 830 G4	14,3 мм	45 мм

## Фотометрические данные



Light Distribution Diagram - CorePro LEDcapsuleLV 2-20W 830 G4

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDcapsuleLV 2-20W 830 G4

