



CorePro LEDcapsuleMV

CorePro LEDcapsuleMV 2.5-25W 827 G9

LED-specialprodukter leverer lys af høj kvalitet og er således ægte alternativer til halogenspeciallamper (såsom G9 og R7S). De er særligt velegnede til opgavebelysning på hoteller og restauranter og er ideelle til dekorativ belysning og komfortbelysning. LED-specialprodukter giver enorme energibesparelser og minimerer udgifter til vedligeholdelse, uden at gå på kompromis med lyskvaliteten.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	G9 [G9]
Normeret levetid	15.000 t
Skiftecyklus	50.000
Lighting Technology	LED
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
Lysteknisk	
Farvekode	827 [CCT of 2700K]
Lysstrøm	204 lm
Farvebetegnelse	Varm hvid (WW)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2700 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	81,6 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Drift og el	
Linjefrekvens	50 Hz
Indgangsfrekvens	50 Hz


Strømforbrug	2,5 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	29 mA
Wattforbrugsækvivalent	25 W
Opstartstid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0,5 s
Effektfaktor (brøk)	0,4
Spænding (nom.)	220-240 V
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej
Mekanik og armaturhus	
Lyskildeform	Kapsel
Godkendelse og anvendelsesområde	
Energiforbrug kWh/1000 t.	3 kWh
Produktdata	
Ordreprodukt navn	CorePro LEDcapsuleMV 2.5-25W 827 G9

CorePro LEDcapsule MV

Det fulde produkt navn	CorePro LEDcapsuleMV 2.5-25W 827 G9
Full EOC	871869641920500
Ordrekode	41920500
Materialenr. (12NC)	929001133402
Lokal ordrekode	2057803766
SAP-tæller – antal pr. pakke	1



EAN/UPC – Produkt/Æske	8718696419205
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	12
EAN/UPC – kasse	8718696419212

Målskitse



Product	D	C
CorePro LEDcapsuleMV 2.5-25W 827 G9	18 mm	53 mm

Fotometriske data



Light Distribution Diagram – CorePro LEDcapsuleMV 2.5-25W 827 G9

Spectral Power Distribution Colour – CorePro LEDcapsuleMV 2.5-25W 827 G9

