



# CorePro LEDcapsule MV

## CorePro LEDcapsuleMV 2.5-25W 827 G9

I prodotti LED emettono una luce di alta qualità e per questo costituiscono una reale alternativa alle lampade alogene (ad esempio G9 e R7S). Sono particolarmente adatti per le lampade da scrivania in hotel e ristoranti e ideali per applicazioni decorative e ambiente. I prodotti LED garantiscono un notevole risparmio energetico e riducono i costi di manutenzione, senza compromettere la qualità della luce.

### Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	G9 [G9]
Durata nominale	15.000 ore
Ciclo di commutazione on/off	50.000
Lighting Technology	LED
Conformità a RoHS EU	SI

Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	827 [CCT of 2700K]
Flusso luminoso	204 lm
Designazione colore	Bianco caldo (WW)
Temperatura del colore correlata	2700 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	81,6 lm/W
Uniformità del colore	<6
Indice di resa cromatica (CRI)	80
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %

Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di linea	50 Hz
Frequenza di ingresso	50 Hz

Consumo energetico	2,5 W
Corrente lampada (Nom)	29 mA
Potenza equivalente	25 W
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0,5 s
Fattore di potenza (frazione)	0,4
Tensione (Nom)	220-240 V

Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No

Meccanica e corpo	
Forma lampadina	Capsula

Approvazione e applicazione	
Consumo energetico kWh/1000 h	3 kWh


# CorePro LEDcapsule MV

## Dati del prodotto

Nome prodotto ordine	CorePro LEDcapsuleMV 2.5-25W 827 G9
Nome completo prodotto	CorePro LEDcapsuleMV 2.5-25W 827 G9
Full EOC	871869641920500
Codice d'ordine	41920500
Codice materiale (12NC)	929001133402


Codice locale	COREG925827
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718696419205
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	12
EAN/UPC - Case	8718696419212

## Disegno tecnico




Product	D	C
CorePro LEDcapsuleMV 2.5-25W 827 G9	18 mm	53 mm

## Fotometrie



Light Distribution Diagram - CorePro LEDcapsuleMV 2.5-25W 827 G9



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDcapsuleMV 2.5-25W 827 G9

