



CorePro LEDcapsule MV

CorePro LEDcapsuleMV 2.5-25W 827 G9

Produsele de tip LED specializate oferă lumină de foarte bună calitate, fiind o adevărată alternativă la lămpile de specialitate cu halogen (cum ar fi G9 și R7S). Sunt adecvate în special pentru iluminatul suprafețelor de lucru în hoteluri și restaurante și ideale pentru aplicații decorative și ambientale. Produsele LED specializate asigură economii uriașe de energie și minimizează costurile de întreținere, fără niciun compromis în privința calității luminii.

Catalog de date

Informații generale	
Baza elementului de fixare	G9 [G9]
Durată de viață nominală	15.000 ore
Ciclu de comutare	50.000
Lighting Technology	LED
În conformitate cu RoHS	Da
Date tehnice lumină	
Cod culoare	827 [CCT of 2700K]
Flux luminos	204 lm
Denumirea culorii	Alb cald (WW)
Temperatură de culoare corelată (nom.)	2700 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	81,6 lm/W
Consistență culori	<6
Indice de redare a culorilor (IRC)	80
Factorul de menținere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.)	70 %


Funcționare și sistem electric	
Frecvență linie	50 Hz
Frecvență de intrare	50 Hz
Consum de curent	2,5 W
Curent lămpă (nom.)	29 mA
Echivalent putere	25 W
Timp de pornire (nom.)	0,5 s
Timp de încălzire până la 60% lumină	0,5 s
Factor de putere (fracție)	0,4
Tensiune (nom.)	220-240 V
Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase	
Cu reglarea intensității luminoase	Nu
Sistem mecanic și carcasă	
Formă bec	Capsulă

CorePro LEDcapsule MV

Aprobare și aplicație	
Consum de energie kWh/1000 h	3 kWh
Date despre produs	
Nume comandă produs	CorePro LEDcapsuleMV 2.5-25W 827 G9
Numele complet al produsului	CorePro LEDcapsuleMV 2.5-25W 827 G9
Full EOC	871869641920500


Cod de comandă	41920500
Număr material (12NC)	929001133402
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8718696419205
Numărător SAP – Pachete per exterior	12
EAN/UPC – Cutie	8718696419212

Cote




Product	D	C
CorePro LEDcapsuleMV 2.5-25W 827 G9	18 mm	53 mm

Date fotometrice



Light Distribution Diagram - CorePro LEDcapsuleMV 2.5-25W 827 G9



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDcapsuleMV 2.5-25W 827 G9

