



CorePro LEDtube T8 InstantFit EVG

CorePro LEDtube HF 1200mm 15W865 T8 G

Die Philips CorePro LEDtube InstantFit EVGFamilie eignet sich hervorragend als Alternative für herkömmliche T8-Leuchtstofflampen am EVG und ermöglicht erhebliche Energieeinsparungen. Diese Familie ist der absolute Preisknaller im Einstiegsbereich mit bis zu 2.000 Lumen und eignet sich hervorragend für Anwendungen mit niedrigen Anforderungen an die Beleuchtung als Alternative für herkömmliche T8-Leuchtstofflampen.

Hinweise

- Beim Wechsel auf LEDtube muss überprüft werden, ob die in den Vorschriften geforderten Beleuchtungsstärken eingehalten werden.
- Wir weisen darauf hin, dass die Gesamtenergieeffizienz und Lichtverteilung einer Anlage von der Bauart der Anlage bestimmt werden.
- LEDtube für EVG sind nicht für den Betrieb an 230V geeignet
- Lampe ist in trockenen Umgebungen einzusetzen und nur in Verbindung mit einer für den Anwendungsbereich zugelassenen Leuchte zu betreiben
- Die InstantFit EVG ist mit gängigen EVGs von Markenherstellern kompatibel. Bitte prüfen Sie vor Installation die Kompatibilität mit den getesteten EVG auf der Kompatibilitätsliste unter www.philips.de/LEDtube

Produkt Daten


Allgemeine Informationen		Lichttechnische Daten	
Sockel	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Farbcode	865 [CCT of 6500K]
Nennlebensdauer	30.000 Stunde(n)	Lichtstrom	1.600 lm
Schaltzyklus	50.000	Lichtfarbe	Kühles Tageslicht
Beleuchtungstechnologie	LED	Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	6500 K
EU RoHS-konform	Ja	Nennlichtausbeute (nom.)	106,00 lm/W
		Farbkonsistenz	<6
		Farbwiedergabeindex (CRI)	83

CorePro LEDtube T8 InstantFit EVG

Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Betrieb und Elektrik	
Netzfrequenz	20000-75000 Hz
Eingangsfrequenz	20000-75000 Hz
Energieverbrauch	15 W
Lampenstrom (max.)	700 mA
Lampenstrom (min.)	200 mA
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0.5 s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.9
Spannung (Nom)	30-80 V
Temperatur	
Umgebungstemperaturbereich	-20 °C bis 45 °C
Gehäusetemperatur (Nom)	45 °C
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein
Mechanik und Gehäuse	
Produktlänge	1.200 mm

Genehmigung und Anwendung	
Energiesparendes Produkt	Ja
Geeignet für Akzentbeleuchtung	Ja
Zeichen & Zertifikate	TUV CE Zeichen RoHS konform KEMA-KEUR(DEKRA) Zertifikat
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	19 kWh
Produktdaten	
Bestell-Produktname	CorePro LEDtube HF 1200mm 15W865 T8 G
Gesamtbezeichnung des Produkts	CorePro LEDtube HF 1200mm 15W865 T8 G
Gesamt-Produktcode	871869658129200
Bestellcode	58129200
Material-Nr. (12NC)	929001136502
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718696581292
Zähler – Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8718696581308



Abmessungsskizzen



Product	D	A1	A2	A3
CorePro LEDtube HF 1200mm 15W865 T8 G	27,9 mm	1.199,4 mm	1.205,3 mm	1.213,6 mm

CorePro LEDtube T8 InstantFit EVG


Photometrische Daten



Technical drawing 11 Philips Lighting B.V. Page 11

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDtube HF 1200mm 15W865 T8 G

General uniform lighting - CorePro LEDtube HF 1200mm 15W865 T8 G



Light Distribution Diagram - CorePro LEDtube HF 1200mm 15W865 T8 G

