



MASTER LEDspot MV

MASTER LEDspotMV VLE D 3.5-35W GU10 840 40D

Con un fascio di luce d'accento calda simile alla luce alogena, MASTER VALUE LEDspot MV è ideale per l'illuminazione spot. Grazie a un CRI elevato, produce colori più naturali, ideali per creare un'atmosfera accogliente e confortevole, fondamentale negli ambienti residenziali e nelle strutture ricettive e per mettere il risalto la bellezza degli articoli esposti. Queste lampade spot LED hanno l'aspetto familiare delle lampade spot in vetro perché ne mantengono i classici tratti estetici, ma al contempo garantiscono le prestazioni superiori tipiche della tecnologia LED. La funzione di oscuramento, che consente di creare l'atmosfera desiderata, è compatibile con un'ampia selezione di dimmer.

Warnings and safety

- La temperatura di funzionamento è compresa tra -20°C e 45°C
- Applicare solo in luoghi asciutti o umidi e la maggior parte degli accessori aperti con porta-lampade che offrono spazio sufficiente (spazio libero di 10 mm)
- Non destinato all'utilizzo con luci di emergenza o luci di uscita

Dati del prodotto

Informazioni generali			
Attacco	GU10 [GU10]	Intensità luminosa (Nom)	600 cd
Durata nominale	35.000 ore	Designazione colore	Bianco (WH)
Ciclo di commutazione on/off	50.000	Temperatura del colore correlata	4000 K
Lighting Technology	LED	Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	82,86 lm/W
Conformità a RoHS EU	Sì	Uniformità del colore	<6
		Indice di resa cromatica (CRI)	80
		LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %
		Flusso luminoso in cono 90° (specificato)	290 lm
Dati tecnici di illuminazione		Funzionamento e parte elettrica	
Codice colore	840 [CCT of 4000K]	Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Angolo del fascio (Nom)	40°		
Flusso luminoso	310 lm		

MASTER LEDspot MV

Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Consumo energetico	3,5 W
Corrente lampada (Nom)	20 mA
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	massima intensità luminosa istantanea s
Fattore di potenza (frazione)	0.7
Tensione (Nom)	220-240 V

Temperatura

Temp. massima involucri (Nom)	79 °C
-------------------------------	-------

Controlli e dimmerazione

Dimmerabile	Si
-------------	----

Meccanica e corpo

Forma lampadina	PAR16 [PAR 2"/50 mm]
-----------------	----------------------

Approvazione e applicazione


Adatto all'illuminazione d'accento	Si
------------------------------------	----

Consumo energetico kWh/1000 h	4 kWh
-------------------------------	-------

Dati del prodotto


Nome prodotto ordine	MAS LEDspotMV VLE D 3.5-35W GU10 840 40D
Nome completo prodotto	MASTER LEDspotMV VLE D 3.5-35W GU10 840 40D
Full EOC	871869645707800
Codice d'ordine	45707800
Codice materiale (12NC)	929001137802
Codice locale	MLVGU103584040
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718696457078
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8718696457085

Disegno tecnico




Product	D	C
MAS LEDspotMV VLE D 3.5-35W GU10 840 40D	50 mm	55 mm

Fotometrie



Light Distribution Diagram - MAS LEDspotMV VLE D 3.5-35W GU10 840 40D



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspotMV VLE D 3.5-35W GU10 840 40D

MASTER LEDspot MV

