



MASTER LEDspot MV

MASTER LEDspotMV VLE D 4.3-50W GU10 840 40D

Con un fascio di luce d'accento calda simile alla luce alogena, MASTER VALUE LEDspot MV è ideale per l'illuminazione spot. Grazie a un CRI elevato, produce colori più naturali, ideali per creare un'atmosfera accogliente e confortevole, fondamentale negli ambienti residenziali e nelle strutture ricettive e per mettere il risalto la bellezza degli articoli esposti. Queste lampade spot LED hanno l'aspetto familiare delle lampade spot in vetro perché ne mantengono i classici tratti estetici, ma al contempo garantiscono le prestazioni superiori tipiche della tecnologia LED. La funzione di oscuramento, che consente di creare l'atmosfera desiderata, è compatibile con un'ampia selezione di dimmer.

Warnings and safety

- La temperatura di funzionamento è compresa tra -20 °C e 45 °C
- Applicare solo in luoghi asciutti o umidi e la maggior parte degli accessori aperti con porta-lampade che offrono spazio sufficiente (spazio libero di 10 mm)
- Non destinato all'utilizzo con luci di emergenza o luci di uscita

Dati del prodotto

Informazioni generali			
Attacco	GU10 [GU10]	Intensità luminosa (Nom)	800 cd
Durata nominale	35.000 ore	Designazione colore	Bianco (WH)
Ciclo di commutazione on/off	50.000	Temperatura del colore correlata	4000 K
Lighting Technology	LED	Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	90,70 lm/W
Conformità a RoHS EU	Sì	Uniformità del colore	<6
		Indice di resa cromatica (CRI)	80
		LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %
		Flusso luminoso in cono 90° (specificato)	390 lm
Dati tecnici di illuminazione		Funzionamento e parte elettrica	
Codice colore	840 [CCT of 4000K]	Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Angolo del fascio (Nom)	40 °		
Flusso luminoso	420 lm		

MASTER LEDspot MV

Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Consumo energetico	4,3 W
Corrente lampada (Nom)	23 mA
Potenza equivalente	50 W
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	massima intensità luminosa istantanea s
Fattore di potenza (frazione)	0.7
Tensione (Nom)	220-240 V

Temperatura

Temp. massima involucro (Nom)	83 °C
-------------------------------	-------

Controlli e dimmerazione

Dimmerabile	Si
-------------	----

Meccanica e corpo

Forma lampadina	PAR16 [PAR 2"/50 mm]
-----------------	----------------------


Approvazione e applicazione

Adatto all'illuminazione d'accento	Si
Consumo energetico kWh/1000 h	5 kWh

Dati del prodotto


Nome prodotto ordine	MAS LEDspotMV VLE D 4.3-50W GU10 840 40D
Nome completo prodotto	MASTER LEDspotMV VLE D 4.3-50W GU10 840 40D
Full EOC	871869645713900
Codice d'ordine	45713900
Codice materiale (12NC)	929001138102
Codice locale	MLVGU105084040
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718696457139
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8718696457146

Disegno tecnico




Product	D	C
MAS LEDspotMV VLE D 4.3-50W GU10 840 40D	50 mm	55 mm

Fotometrie



Light Distribution Diagram - MAS LEDspotMV VLE D 4.3-50W GU10 840 40D



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspotMV VLE D 4.3-50W GU10 840 40D

MASTER LEDspot MV

