



Lampes MASTER LEDspot Value GU10 DIM

MASTER LEDspotMV D 5.4-50W GU10 927 40D

Grâce à la gamme MASTER LEDspot GU10, il est à présent possible. de réduire la consommation énergétique et les coûts de maintenance. sans transiger sur la qualité de lumière

Mises en garde et sécurité

- Operating temperature range is between -20° C and 45° C ambient
- Only to apply in dry or damp locations and most of open fixtures with lamp-holders that offer sufficient space (10 mm free air space)
- Not intended for use with emergency light fixtures or exit lights

Données du produit

Informations générales		Fonctionnement et électricité	
Culot	GU10 [GU10]	Température de couleur corrélée (nom.)	2700 K
Durée de vie nominale	50'000 h	Efficacité lumineuse (nominale)	70.00 lm/W
Nombre de cycles d'allumage	50'000	Cohérence des couleurs	<6
Type de lampe	LED	Indice de rendu de couleur (IRC)	90
Conforme à RoHS	Oui	LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Données techniques de l'éclairage		Flux lumineux dans un cône à 90 ° (nominal)	378 lm
Code couleur	927	Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Angle du faisceau (nom.)	40 degré(s)	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Flux lumineux	402 lm	Consommation électrique	5.4 W
Intensité lumineuse (nom.)	800 cd	Courant lampe (nom.)	28 mA
Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)	Puissance équivalente	50 W

Lampes MASTER LEDspot Value GU10 DIM

Heure de démarrage (nom.)	0.5 s
Temps de chauffe à 60 %	lumière maximale instantanée s
Facteur de puissance (fraction)	0.85
Tension (nom.)	220-240 V

Température

Température maximale du produit (nom.)	91 °C
--	-------

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Oui
------------------------------------	-----

Mécanique et boîtier

Forme de la lampe	PAR16 [PAR 2 pouces/50 mm]
-------------------	----------------------------

Approbation et application


Adapté à l'éclairage d'accentuation	Oui
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	6 kWh

EyeComfort	Oui
------------	-----

Données du produit


Nom du produit de la commande	MAS LEDspotMV D 5.4-50W GU10 927 40D
Nom de produit complet	MASTER LEDspotMV D 5.4-50W GU10 927 40D
Code EOC	871869645717700
Code de commande	45717700
Code 12NC	929001138702
Quantité par pack	1
Code EAN - Produit/Boîte	8718696457177
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC - Boîte	8718696457184

Schéma dimensionnel




Product	D	C
MAS LEDspotMV D 5.4-50W GU10 927 40D	50 mm	57 mm

Données photométriques



Light Distribution Diagram - MAS LEDspotMV D 5.4-50W GU10 927 40D



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspotMV D 5.4-50W GU10 927 40D

Lampes MASTER LEDspot Value GU10 DIM

