



MASTER VALUE LEDspot MV

MAS LEDspotMV D 5.4-50W GU10 927 40D

MASTER VALUE 可提供如同卤素灯般的重点照明暖光束，是聚光照明的理想之选。本产品具有高 CRI，光色更为自然，可为住宅和酒店项目营造温馨舒适的氛围，突显零售商品的独特美感。此 LED MV GU10 射灯采用与普通射灯类似的外观和质感，既保留了玻璃射灯的经典美感，又增添了强大的 LED 技术性能。调光功能可以营造理想的舒心氛围，并可兼容多种调光器。MASTER VALUE 的节能效果比普通 LED 射灯更为出众。

产品数据

一般信息	
底盖	GU10 [GU10]
标称使用寿命	50,000 小时
切换循环	50,000
照明技术	LED
符合欧盟 RoHS 规范	是
灯技术	
颜色代码	927
光束角度 (标称)	40 °
光通量	402 lm
发光强度 (标称)	800 cd
颜色名称	暖白色 (WW)
相关色温 (标称)	2700 K
光效 (额定) (标称)	70.00 lm/W
颜色一致性	<6
显色指数 (CRI)	90
标称使用寿命结束时灯的光通维持率 (标称)	70 %
90° 圆锥形光通量 (额定)	378 lm

操作和电气	
频率	50 to 60 Hz
输入频率	50 至 60 Hz
功耗	5.4 W
灯具电流 (标称)	28 mA
瓦数相当	50 W
启动时间 (标称)	0.5 s
60% 灯光下的预热时间	即亮 s
功率系数 (小数)	0.85
电压 (标称)	220-240 V
温度	
最大外壳温度 (标称)	91 °C
控制和调光	
可调光	是
机械和外壳	
灯泡外形	PAR16 [PAR 2 英寸/50 毫米]


MASTER VALUE LEDspot MV

审批和申请	
适用于重点照明	是
能耗 kWh/1000 h	6 kWh
EyeComfort	是

产品数据	
订单产品名称	MAS LEDspotMV D 5.4-50W GU10 927 40D
完整的产品名称	MAS LEDspotMV D 5.4-50W GU10 927 40D
完整产品代码	871869645717700


订购代码	929001138702
材料编号 (12NC)	929001138702
计算器 - 每包数量	1
EAN/UPC - 产品/箱	8718696457177
计算器 - 每个外包装箱中的包数	10
EAN/UPC - 案例	8718696457184

二维绘图




Product	D	C
MAS LEDspotMV D 5.4-50W GU10 927 40D	50 mm	57 mm

光度数据



Light Distribution Diagram - MAS LEDspotMV D 5.4-50W GU10 927 40D



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspotMV D 5.4-50W GU10 927 40D

