



MASTER LEDspot MV

MASTER LEDspotMV D 5.4-50W GU10 930 25D

MASTER VALUE leverer en varm, halogenlignende stråleeffekt og er perfekt til spotbelysning. Takket være dens høje CRI gengiver den mere naturlige farver, skaber hyggelige og komfortable atmosfærer i beboelsesområder, hoteller og restauranter og fremhæver varers skønhed i butikker. Disse MV GU10 LED-spots har det velkendte look, og samme følelse som spotlys kilder, mens de bevarer den klassiske skønhed ved glasspots og samtidigt tilføjer LED-teknologiens stærke ydeevne. Lysdæmpningsfunktionen giver dig mulighed for at skabe den atmosfære, du ønsker, og den fungerer med et bredt udvalg af lysdæmpere. MASTER VALUE er desuden mere energibesparende end normale LED-spots.

Advarsler og sikkerhed

- Driftstemperaturområde er mellem -20°C og 45°C omgivelsestemperatur
- Kun til anvendelse i tørre eller fugtige steder og de fleste af åbne armaturer med fatninger, der tilbyder tilstrækkeligt plads (10 mm frit luftrum)
- Ikke beregnet til brug med nødlysarmaturer eller udgangsllys

Produkt data

Generelle oplysninger		Farvebetegnelse	
Fod	GU10 [GU10]	Farvebetegnelse	Varm hvid (WW)
Normeret levetid	50.000 t	Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K
Skiftecyklus	50.000	Lyseffekt (nominel) (nom.)	66,67 lm/W
Lighting Technology	LED	Farveensartethed	<6
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja	Farvegengivelsesindeks (CRI)	90
Lysteknisk		LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Farvekode	930 [CCT of 3000K]	Lysstrøm i kegle på 90° (nominel)	360 lm
Spredningsvinkel (nom.)	25°	Drift og el	
Lysstrøm	395 lm	Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Lysstyrke (nom.)	1.350 cd	Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
		Strømforbrug	5,4 W

MASTER LEDspot MV

Lyskildens strømstyrke (nom.)	28 mA
Wattforbrugsekvivalent	50 W
Opstartstid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	øjeblikkeligt fuldt lys s
Effektfaktor (brøk)	0.85
Spænding (nom.)	220-240 V

Temperatur

T-kappe, maks. (nom.)	91 °C
-----------------------	-------

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Ja
---------	----

Mekanik og armaturhus

Lyskildeform	PAR16 [PAR 2 tommer/50mm]
--------------	---------------------------

Godkendelse og anvendelsesområde


Velegnet til effektbelysning	Ja
Energiforbrug kWh/1000 t.	6 kWh

EyeComfort	Ja
------------	----

Produktdata


Ordreproduktnavn	MAS LEDspotMV D 5.4-50W GU10 930 25D
Det fulde produktnavn	MASTER LEDspotMV D 5.4-50W GU10 930 25D
Full EOC	871869645719100
Ordrekode	45719100
Materiolenr. (12NC)	929001138802
Lokal ordrekode	2057804422
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8718696457191
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
EAN/UPC – kasse	8718696457207

Målskitse



Product	D	C
MAS LEDspotMV D 5.4-50W GU10 930 25D	50 mm	57 mm

Fotometriske data



Light Distribution Diagram - MAS LEDspotMV D 5.4-50W GU10 930 25D

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspotMV D 5.4-50W GU10 930 25D

MASTER LEDspot MV

