



MASTER LEDspot MV

MASTER LEDspotMV D 5.4-50W GU10 930 25D

Sağladığı sıcak, halojen benzeri vurgu ışığı ile MASTER LEDspot GU10, konaklama sektöründe spot aydınlatma (yürüyüş yolu, koridor, asansör lobileri, sergileme bölmeleri ve kabinleri) için idealdir. Özellikle ışığın 7 gün 24 saat açık kaldığı lobiler, koridorlar ve merdivenler gibi ortak alanlar için çok uygundur. MASTER LEDspot GU10, büyük enerji tasarrufu sağlar ve aydınlatma parlaklığından ödün vermeden bakım giderlerini en düşük düzeye indirerek, konaklama tesisi sahiplerinin yaptıkları yatırımı bir sene içinde amorti etmesine olanak tanır. GU10 duyuna sahip mevcut armatürlerin pek çoğuyla uyumludur ve 35 ya da 50 W halojen lambalar için bir yükseltme alternatifi olarak tasarlanmıştır.

Güvenlik ve uyarılar

- Operating temperature range is between -20° C and 45° C ambient
- Only to apply in dry or damp locations and most of open fixtures with lamp-holders that offer sufficient space (10 mm free air space)
- Not intended for use with emergency light fixtures or exit lights

Ürün veri

Genel Bilgiler		Renk Kodlaması	
Kapak Tabanı	GU10 [GU10]	İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	Sıcak Beyaz (WW)
Nominal kullanım ömrü	50.000 h	Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	3000 K
Anahtar Döngüsü	50.000	Renk Tutarlılığı	66,67 lm/W
Aydınlatma Teknolojisi	LED	Renk oluşturma dizini (CRI)	<6
EU RoHS ile uyumludur	Evet	Nominal Kullanım Ömrü Sonundaki LLMF (Nom)	90
Işık Teknik Ayrıntıları		90° Konide Işık Akısı (Nominal)	70 %
Renk Kodu	930 [CCT of 3000K]	Çalıştırma ve Elektrik	
Işın Açısı (Nom)	25 °	Hat Frekansı	50 to 60 Hz
Işık Akısı	395 lm	Giriş Frekansı	50 ila 60 Hz
Işık Yoğunluğu (Nom)	1.350 cd		

MASTER LEDspot MV

Güç Tüketimi	5,4 W
Lamba Akımı (Nom)	28 mA
Güç Eşleniği	50 W
Başlangıç Saati (Nom)	0,5 s
%60 ışığa kadar ısınma süresi	anında tam ışık s
Güç Faktörü (Kesir)	0.85
Voltaj (Nom)	220-240 V

Sıcaklık

Muhafaza Maksimumu (Nom.)	91 °C
---------------------------	-------

Kontroller ve Dim Etme

Dim Edilebilir	Evet
----------------	------

Mekanik ve Muhafaza

Lamba Biçimi	PAR16 [PAR 2 inç/50 mm]
--------------	-------------------------

Onay ve Uygulama


Vurgu Aydınlatmasına Uygun	Evet
----------------------------	------

Enerji Tüketimi kWh/1000 sa.	6 kWh
Göz Konforu	Evet

Ürün Verileri


Sipariş ürün adı	MAS LEDspotMV D 5.4-50W GU10 930 25D
Tam ürün adı	MASTER LEDspotMV D 5.4-50W GU10 930 25D
Tam ürün kodu	871869645719100
Sipariş kodu	45719100
Malzeme No. (12NC)	929001138802
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8718696457191
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	10
EAN/UPC - Kutu	8718696457207

Boyutlu çizim



Product	D	C
MAS LEDspotMV D 5.4-50W GU10 930 25D	50 mm	57 mm

Fotometrik bilgi



Light Distribution Diagram - MAS LEDspotMV D 5.4-50W GU10 930 25D



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspotMV D 5.4-50W GU10 930 25D

MASTER LEDspot MV

