



MASTER VALUE LEDspot MV

MASTER LEDspotMV D 5.4-50W GU10 930 40D

MASTER LEDspot MV gir en halogenaktig lys ideell for spotbelysning (baner, korridorer, heisområder, lobbyer, utstillingsmontre og kabinetter) i servicesektoren. Den er spesielt godt egnet i fellesområder, for eksempel lobbyer, korridorer, og trappeoppganger, der lyset er på døgnet rundt. MASTER LEDspot MV gir store energibesparelser og minimaliserer vedlikeholdskostnadene uten å gå på bekostning av lysstyrken. Dette gjør det mulig for eiere i servicesektoren å spare inn investeringskostnadene i løpet av et år. MASTER LEDspot MV er kompatibel med de fleste armaturer på markedet med GU10-holderen og kan erstatte 35 og 50 W halogenlyskilder.

Warnings and safety

- Driftstemperatur mellom -20 C og 45 C
- Skal bare brukes i tørre eller fuktige omgivelser med nok plass rundt lyskilden (10 mm)

Produktdata

Generell informasjon		Fargebetegnelse	
Sokkelbase	GU10 [GU10]	Korreleret fargetemperatur (nom)	Varmhvit (WW)
Nominell levetid	50 000 time(r)	Lysutbytte (vurdert) (Nom)	3000 K
Brytersyklus	50 000	Fargesamsvr	70,00 lm/W
Lighting Technology	LED	Fargegjengivelsesindeks (CRI)	<6
I samsvar med EU RoHS	Ja	Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	90
Teknisk belysning		Lysytelse i lyskjegle på 90° (merkekapasitet)	70 %
Fargekode	930 [CCT of 3000K]	Drift og elektronikk	
Spredningsvinkel (nom.)	40 grad(er)	Line Frequency	50 to 60 Hz
Lysytelse	402 lm	Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Lysintensitet (nom.)	800 cd		

MASTER VALUE LEDspot MV

Effektforbruk	5,4 W
lyskildestrøm (nom.)	28 mA
Effekten som tilsvarer	50 W
Starttid (nom.)	0,5 s
Tiden det tar før lyset er på 60 %	Full belysning med det samme s
Effektfaktor (brøk)	0.85
Spennning (nom.)	220-240 V

Temperatur

Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	91 °C
---	-------

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Ja
------------	----

Mekanikk og innfatning

Lyspæreform	PAR16 [PAR 2 tommer / 50 mm]
-------------	------------------------------

Godkjenning og bruksområde


Egnet til effektbelysning	Ja
---------------------------	----

Energiforbruk kWh/1000 t	6 kWh
--------------------------	-------

Produktdata


Produktnavn for bestilling	MAS LEDspotMV D 5.4-50W GU10
	930 40D
Fullstendig produktnavn	MASTER LEDspotMV D 5.4-50W
	GU10 930 40D
Full EOC	871869645721400
Bestillingskode	45721400
Materialenr. (12NC)	929001138902
Lokal bestillingskode	3711107
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718696457214
SAP-teller – pakker per utvendige	10
EAN/UPC – boks	8718696457221

Målskisse



Product	D	C
MAS LEDspotMV D 5.4-50W GU10 930 40D	50 mm	57 mm

Fotometriske data



Light Distribution Diagram - MAS LEDspotMV D 5.4-50W GU10 930 40D

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspotMV D 5.4-50W GU10 930 40D

MASTER VALUE LEDspot MV

