



MASTER LEDspot 230V

MASTER LEDspotMV D 5.4-50W GU10 930 40D

Delivering a warm, halogen-like accent beam, MASTER LEDspot MV is a perfect fit for spot lighting (track, corridors, lift lobbies, display cases and cabinets) in the hospitality industry. It is particularly suitable to public areas where the light is on 24/7, such as lobbies, corridors, stairwells. MASTER LEDspot MV delivers huge energy savings and minimizes maintenance cost without any compromise on brightness, enabling hospitality owners to achieve a return on their investment within one year. These LEDspots are compatible with most existing fixtures with a GU10 holder and designed as a retrofit replacement for halogen or incandescent spots. The dimmable versions drive further efficiencies, while helping to create the desired atmosphere.

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Zakres temperatur pracy wynosi od -20° C do 45° C
- Do stosowania w oprawach otwartych, które zapewniają wystarczającą przestrzeń (10 mm wolnej przestrzeni)
- Nie są przeznaczone do wykorzystywania jako źródła w oprawach awaryjnych lub ewakuacyjnych

Dane produktu

Informacje ogólne			
Podstawa-nasadka	GU10 [GU10]	Strumień Świetlny	402 lm
Nominalny okres eksploatacji	50 000 h	Światłość (Nom)	800 cd
Cykl Przełączania	50 000	Oznaczenie koloru	barwa ciepło-biała (WW)
Lighting Technology	LED	Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	3000 K
Zgodność z normą UE RoHS	Tak	Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	70,00 lm/W
Dane techniczne oświetlenia		Jednorodność barw	<6
Kod barwy	930 [CCT of 3000K]	Wskaźnik oddawania barw (CRI)	90
Kąt rozsyłu światła (Nom)	40 °	LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %
		Strumień świetlny w stożku 90° (znamionowy)	378 lm

MASTER LEDspot 230V

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Zużycie energii	5,4 W
Lamp Current (Nom)	28 mA
Równoważna moc w watach	50 W
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	natychmiastowe rozświetlenie s
Współczynnik mocy (ułamek)	0.85
Napięcie (Nom)	220-240 V

Temperatura

Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	91 °C
--------------------------------------	-------

Układy sterowania i ściemnianie

Z możliwością przyciemniania	Tak
------------------------------	-----

Mechanika i korpus

Kształt bańki	PAR16 [PAR 2 cale/50 mm]
---------------	--------------------------


Certyfikaty i zastosowania

Odpowiednie do oświetlania akcentującego	Tak
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	6 kWh

Dane techniczne produktu


Nazwa produktu na zamówieniu	MAS LEDspotMV D 5.4-50W GU10 930 40D
Pełna nazwa produktu	MASTER LEDspotMV D 5.4-50W GU10 930 40D
Full EOC	871869645721400
Kod zamówienia	45721400
Materiał Nr (12NC)	929001138902
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8718696457214
Numerator - Packs per outer box	10
EAN/UPC – Opakowanie	8718696457221

Rysunki techniczne



Product	D	C
MAS LEDspotMV D 5.4-50W GU10 930 40D	50 mm	57 mm

Dane fotometryczne



Light Distribution Diagram - MAS LEDspotMV D 5.4-50W GU10 930 40D

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspotMV D 5.4-50W GU10 930 40D

MASTER LEDspot 230V

