



MASTER LEDspot MV

MASTER LEDspotMV D 4-35W GU10 927 40D

Meleg, halogénlámpához hasonló kiemelő fényével a MASTER VALUE LEDspot MV tökéletes választás szpotvilágításra. A magas CRI index szavatolja a természetes színeket, ami lakásokban és szállodákban a barátságos hangulat záloga, kiskereskedelmi egységekben pedig a termék iránti figyelemfelkeltés kulcsa. A LEDspot termékcsalád hagyományos szpotlámpákhoz hasonló, ismerős dizájnya a klasszikus eleganciát egyesíti a LED-technológia teljesítményével. A lámpák fényereje szabályozható, ami lehetővé teszi a kívánt hangulat megteremtését, és számos fényerőszabályozóval kompatibilis.

Figyelmeztetések és biztonság

- -20° C és 45° C környezeti hőmérséklet között használható
- Használata kizárólag beltéri környezetben ajánlott, olyan lámpatestekhez, ahol legalább 10 mm szabad tér van a fényforrás és a ház között
- Kijáratmutató és vészvilágító lámpatestekben nem ajánlott a használata

Termék adatok

Általános információ			
Fejelés - foglalat	GU10 [GU10]	Korrelált színhőmérséklet (névl.)	2700 K
Névleges élettartam	50 000 h	Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	65,50 lm/W
Kapcsolási ciklus	50 000	Szinkonzisztencia	<6
Lighting Technology	LED	Színvisszaadási index (CRI)	90
Megfelel az EU RoHS irányelvnek	Igen	Fényerő-megmaradás (LLMF) a névleges élettartam végén (névleges)	70 %
Technikai adatok		Fényáram 90°-os kúpban (névleges)	262 lm
Színkód	927	Működtetés és elektronika	
Sugárzási szög (névleges)	40 fok	Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
Fényáram	279 lm	Bemeneti frekvencia	50-60 Hz
Fényerősség (névleges)	560 cd	Teljesítményfelvétel	4 W
Színmegjelölés	Meleg fehér (WW)	Fényforrás árama (névleges)	21 mA

MASTER LEDspot MV

Teljesítmény-egyenérték	35 W
Indulási idő (névleges)	0,5 s
Felfutási idő 60%-os fényáramig	Azonnali teljes fényerő s
Teljesítménytényező (tört)	0.84
Feszültség (névleges)	220-240 V

Hőmérséklet

A foglalat hőmérséklete, maximum (névleges)	90 °C
---	-------

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Szabályozható	Igen
---------------	------

Mechanika és tokozás

Fényforrásbúra formája	PAR16 [PAR 2 hüvelyk/50 mm]
------------------------	-----------------------------

Tanúsítvány és alkalmazási területek


Megfelel kiemelő világításhoz	Igen
-------------------------------	------

Energiafogyasztás kWh/1000 óra	4 kWh
EyeComfort	Igen

Termékadatok

A termék megrendelési neve	MAS LEDspotMV D 4-35W GU10 927 40D
Teljes terméknév	MASTER LEDspotMV D 4-35W GU10 927 40D
Full EOC	871869645729000
Rendelési kód	45729000
Cikkszám (12NC)	929001139302
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8718696457290
Számláló – csomag külső dobozonként	10
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8718696457306

Méretezett rajza



Product	D	C
MAS LEDspotMV D 4-35W GU10 927 40D	50 mm	57 mm

Fotometriai adatok

Light Distribution Diagram - MAS LEDspotMV D 4-35W GU10 927 40D

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspotMV D 4-35W GU10 927 40D

MASTER LEDspot MV

