



# MASTER LEDspot MV

## MASTER LEDspotMV D 4-35W GU10 930 25D

Lämpimän halogeenilampun valon kaltaisen korostevalokeilan tuottava MASTER VALUE soveltuu täydellisesti kohdevalaistukseen. Sen värintöistöindeksi on korkea, joten värit näkyvät luonnollisempina. Se saa aikaan kotoisan ja mukavan tunnelman asunnoissa, hotelleissa ja ravintoloissa sekä korostaa tuotteiden kauneutta vähittäismyymälöissä. Nämä MV GU10 LED -kohdelamput näyttävät ja tuntuvat tutuilta lasisilta kohdelampuilta, mutta niiden klassista kauneutta täydennetään LED-tekniikan tehokkaalla suorituskyvyllä. Himmennystoiminto saa aikaan halutun tunnelman, ja valaisimet toimivat monien erilaisten himmentimien kanssa. Lisäksi MASTER VALUE säästää energiaa enemmän kuin tavalliset LED-kohdelamput.

### Rajoitukset ja turvallisuus

- Käyttölämpötila välillä -20...+45 °C
- Sijoitettava vain kuiviin tai kosteisiin paikkoihin. Sopii useimpiin avoimiin valaisimiin, joissa lampunpidikkeiden ympärillä on tarpeeksi tilaa (10 mm tyhjää tilaa)
- Ei suunniteltu käytettäväksi turvavalaisutukseen

### Tuotetiedot

| Yleistä tietoa               |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Kanta                        | GU10 [GU10]        |
| Nimelliskäyttöikä            | 50 000 tuntia      |
| Sytytys                      | 50 000             |
| Lighting Technology          | LED                |
| RoHS-direktiivin mukainen    | Kyllä              |
| Valaistuksen tekniset tiedot |                    |
| Värikoodi                    | 930 [CCT of 3000K] |
| Keilakulma (nim.)            | 25 °               |
| Valovirta                    | 282 lm             |
| Valovoima (nim.)             | 962 cd             |

| Värimerkki                             | Lämmin valkoinen (WW) |
|----------------------------------------|-----------------------|
| Vastaava värilämpötila (nim.)          | 3000 K                |
| Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)      | 65,00 lm/W            |
| Väriyhtenäisyys                        | <6                    |
| Värintöistöindeksi (CRI)               | 90                    |
| LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)  | 70 %                  |
| Valovirta 90°:n kartiossa (nimellinen) | 260 lm                |
| Käyttö- ja sähkö tiedot                |                       |
| Viivatiheys                            | 50 to 60 Hz           |
| Syöttötaajuus                          | 50–60 Hz              |
| Virrankulutus                          | 4 W                   |

# MASTER LEDspot MV

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Lampun virta (nim.)            | 21 mA         |
| Syttymisaika (nim.)            | 0,5 s         |
| Lämpenemisaika valotehoon 60 % | Syttyy heti s |
| Tehokerroin (murtoluku)        | 0.84          |
| Jännite (nim.)                 | 220-240 V     |

## Käyttölämpötila

|                        |       |
|------------------------|-------|
| T-Case, maksimi (nim.) | 90 °C |
|------------------------|-------|

## Ohjausjärjestelmät ja himmennys

|               |       |
|---------------|-------|
| Himmennettävä | Kyllä |
|---------------|-------|

## Mekaaniset tiedot ja runko

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| Hehkulampun muoto | PAR16 [PAR 2 tuumaa / 50 mm] |
|-------------------|------------------------------|

## Merkinnät ja luokitukset


|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Soveltuu korostusvalaistukseen | Kyllä |
|--------------------------------|-------|

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Energiankulutus kWh/1000 h | 4 kWh |
|----------------------------|-------|

## Tuotetiedot


|                                      |                                       |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Tilaustuotteen nimi                  | MAS LEDspotMV D 4-35W GU10 930 25D    |
| Koko tuotenimi                       | MASTER LEDspotMV D 4-35W GU10 930 25D |
| Full EOC                             | 871869645731300                       |
| Tilauskoodi                          | 45731300                              |
| Tuotekoodi (12NC)                    | 929001139402                          |
| Paikallinen koodi                    | 4720183                               |
| SAP-osoittaja – määrä/pakkaus        | 1                                     |
| EAN/UPC - tuote/kotelo               | 8718696457313                         |
| SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa | 10                                    |
| EAN/UPC – laatikko                   | 8718696457320                         |

## Mittapiirros



| Product                            | D     | C     |
|------------------------------------|-------|-------|
| MAS LEDspotMV D 4-35W GU10 930 25D | 50 mm | 57 mm |

## Valonjakotiedot



Light Distribution Diagram - MAS LEDspotMV D 4-35W GU10 930 25D

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspotMV D 4-35W GU10 930 25D

## MASTER LEDspot MV

