



MASTER LEDspot MV

MASTER LEDspotMV D 4-35W GU10 940 25D

MASTER VALUE leverer en varm, halogenlignende stråleeffekt og er perfekt til spotbelysning. Takket være dens høje CRI gengiver den mere naturlige farver, skaber hyggelige og komfortable atmosfærer i beboelsesområder, hoteller og restauranter og fremhæver varers skønhed i butikker. Disse MV GU10 LED-spots har det velkendte look, og samme følelse som spotlys kilder, mens de bevarer den klassiske skønhed ved glasspots og samtidigt tilføjer LED-teknologiens stærke ydeevne. Lysdæmpningsfunktionen giver dig mulighed for at skabe den atmosfære, du ønsker, og den fungerer med et bredt udvalg af lysdæmpere. MASTER VALUE er desuden mere energibesparende end normale LED-spots.

Advarsler og sikkerhed

- Driftstemperaturområde er mellem -20 ° C og 45 ° C omgivelsestemperatur
- Kun til anvendelse i tørre eller fugtige steder og de fleste af åbne armaturer med fatninger, der tilbyder tilstrækkeligt plads (10 mm frit luftrum)
- Ikke beregnet til brug med nødlysarmaturer eller udgangsllys


Produkt data

Generelle oplysninger		Farvebetegnelse	
Fod	GU10 [GU10]	Korreleret farvetemperatur (nom.)	Hvid (WH) 4000 K
Normeret levetid	50.000 t	Lyseffekt (nominel) (nom.)	70,50 lm/W
Skiftcyklus	50.000	Farveensartethed	<6
Lighting Technology	LED	Farvegengivelsesindeks (CRI)	90
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja	LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Lysteknisk		Lysstrøm i kegle på 90° (nominel)	282 lm
Farvekode	940 [CCT of 4000K]	Drift og el	
Spredningsvinkel (nom.)	25 °	Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Lysstrøm	307 lm	Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Lysstyrke (nom.)	1.040 cd	Strømforbrug	4 W


MASTER LEDspot MV

Lyskildens strømstyrke (nom.)	21 mA
Opstartstid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	øjeblikkeligt fuldt lys s
Effektfaktor (brøk)	0.84
Spænding (nom.)	220–240 V
Temperatur	
T-kappe, maks. (nom.)	90 °C
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja
Mekanik og armaturhus	
Lyskildeform	PAR16 [PAR 2 tommer/50mm]
Godkendelse og anvendelsesområde	
Velegnet til effektbelysning	Ja
Energiforbrug kWh/1000 t.	4 kWh

Målskitse



Fotometriske data



Light Distribution Diagram - MAS LEDspotMV D 4-35W GU10 940 25D

Produktdata	
Ordreproduktnavn	MAS LEDspotMV D 4-35W GU10 940 25D
Det fulde produktnavn	MASTER LEDspotMV D 4-35W GU10 940 25D
Full EOC	871869645735100
Ordrekode	45735100
Materialenr. (12NC)	929001139602
Lokal ordrekode	2057804299
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8718696457351
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
EAN/UPC – kasse	8718696457368

Product	D	C
MAS LEDspotMV D 4-35W GU10 940 25D	50 mm	57 mm



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspotMV D 4-35W GU10 940 25D

MASTER LEDspot MV

