



# MASTER LEDspot MV

## MASTER LEDspotMV D 4-35W GU10 940 40D

Sağladığı sıcak, halojen benzeri vurgu ışığı ile MASTER LEDspot GU10, konaklama sektöründe spot aydınlatma (yürüyüş yolu, koridor, asansör lobileri, sergileme bölmeleri ve kabinleri) için idealdir. Özellikle ışığın 7 gün 24 saat açık kaldığı lobiler, koridorlar ve merdivenler gibi ortak alanlar için çok uygundur. MASTER LEDspot GU10, büyük enerji tasarrufu sağlar ve aydınlatma parlaklığından ödün vermeden bakım giderlerini en düşük düzeye indirerek, konaklama tesisi sahiplerinin yaptıkları yatırımı bir sene içinde amorti etmesine olanak tanır. GU10 duyuna sahip mevcut armatürlerin pek çoğuyla uyumludur ve 35 ya da 50 W halojen lambalar için bir yükseltme alternatifi olarak tasarlanmıştır.

### Güvenlik ve uyarılar

- Operating temperature range is between -20° C and 45° C ambient
- Only to apply in dry or damp locations and most of open fixtures with lamp-holders that offer sufficient space (10 mm free air space)
- Not intended for use with emergency light fixtures or exit lights

### Ürün veri

| Genel Bilgiler          |                    | Renk Kodlaması                             |              |
|-------------------------|--------------------|--------------------------------------------|--------------|
| Kapak Tabanı            | GU10 [GU10]        | İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)             | Beyaz (WH)   |
| Nominal kullanım ömrü   | 50.000 h           | Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)          | 4000 K       |
| Anahtar Döngüsü         | 50.000             | Renk Tutarlılığı                           | 71,25 lm/W   |
| Aydınlatma Teknolojisi  | LED                | Renk oluşturma dizini (CRI)                | <6           |
| EU RoHS ile uyumludur   | Evet               | Nominal Kullanım Ömrü Sonundaki LLMF (Nom) | 90           |
| Işık Teknik Ayrıntıları |                    | 90° Konide Işık Akısı (Nominal)            | 70 %         |
| Renk Kodu               | 940 [CCT of 4000K] | Çalıştırma ve Elektrik                     |              |
| Işın Açısı (Nom)        | 40 °               | Hat Frekansı                               | 50 to 60 Hz  |
| Işık Akısı              | 314 lm             | Giriş Frekansı                             | 50 ila 60 Hz |
| Işık Yoğunluğu (Nom)    | 624 cd             |                                            |              |

## MASTER LEDspot MV

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Güç Tüketimi                  | 4 W               |
| Lamba Akımı (Nom)             | 21 mA             |
| Başlangıç Saati (Nom)         | 0,5 s             |
| %60 ışığa kadar ısınma süresi | anında tam ışık s |
| Güç Faktörü (Kesir)           | 0.84              |
| Voltaj (Nom)                  | 220-240 V         |

### Sıcaklık

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Muhafaza Maksimumu (Nom.) | 90 °C |
|---------------------------|-------|

### Kontroller ve Dim Etme

|                |      |
|----------------|------|
| Dim Edilebilir | Evet |
|----------------|------|

### Mekanik ve Muhafaza

|              |                         |
|--------------|-------------------------|
| Lamba Biçimi | PAR16 [PAR 2 inç/50 mm] |
|--------------|-------------------------|

### Onay ve Uygulama


|                            |      |
|----------------------------|------|
| Vurgu Aydınlatmasına Uygun | Evet |
|----------------------------|------|

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Enerji Tüketimi kWh/1000 sa. | 4 kWh |
|------------------------------|-------|

### Ürün Verileri


|                                            |                                       |
|--------------------------------------------|---------------------------------------|
| Sipariş ürün adı                           | MAS LEDspotMV D 4-35W GU10 940 40D    |
| Tam ürün adı                               | MASTER LEDspotMV D 4-35W GU10 940 40D |
| Tam ürün kodu                              | 871869645739900                       |
| Sipariş kodu                               | 45739900                              |
| Malzeme No. (12NC)                         | 929001139702                          |
| Numeratör - Paket Başına Miktar            | 1                                     |
| EAN/UPC - Ürün/Kutu                        | 8718696457399                         |
| Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı | 10                                    |
| EAN/UPC - Kutu                             | 8718696457405                         |

### Boyutlu çizim



| Product                            | D     | C     |
|------------------------------------|-------|-------|
| MAS LEDspotMV D 4-35W GU10 940 40D | 50 mm | 57 mm |

### Fotometrik bilgi



Light Distribution Diagram - MAS LEDspotMV D 4-35W GU10 940 40D



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspotMV D 4-35W GU10 940 40D

## MASTER LEDspot MV

