



MASTER LEDcandle

MASTER LEDcandle DT 4-25W E14 BA38 CL

Ozdobne źródło światła w kształcie świeczki to idealne rozwiązanie dla oświetlenia ogólnego i dekoracyjnego zarówno w hotelach, jak i w domach. Możliwość regulacji strumienia świetlnego pozwala osiągnąć dalsze oszczędności. Montowane w żyrandolach, kinkietach lub nowoczesnych oprawach, przezroczyste oraz matowane szklane bańki pasują do wszystkich opraw z gwintami E14. Przy ich projektowaniu wykorzystano uwagi producentów żyrandoli, mają one podkreślać urok oprawy nie tylko wtedy, gdy są zapalone, lecz również wtedy, gdy nie świecą. Są dostępne w klasycznym smukłym kształcie z unikatowymi, przyciągającymi uwagę soczewkami. Źródła te łączą piękne, wysokiej jakości, ciepłobiałe światło z dużą energooszczędnością i niskimi kosztami konserwacji. Świeczki LED w kształcie płomienia są dostępne w klasycznej smukłej wersji z unikatowymi, przyciągającymi uwagę soczewkami, które świetnie dopełniają ich nowoczesną estetykę.

Dane produktu


Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	E14 [E14]
Nominalny okres eksploatacji	25 000 h
Cykl Przetwarzania	50 000
Lighting Technology	LED
Zgodność z normą UE RoHS	Tak
Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	822-827 [tunable warm white]
Strumień Świetlny	250 lm
Oznaczenie koloru	barwa ciepło-biała (WW)
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	65 lm/W
Jednorodność barw	<6
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80

LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Zużycie energii	4 W
Lamp Current (Nom)	25 mA
Równoważna moc w watach	25 W
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	0.5 s
Współczynnik mocy (ułamek)	0.7
Napięcie (Nom)	220-240 V


MASTER LEDcandle

Temperatura	
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	85 °C
Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Tak
Mechanika i korpus	
Wykończenie żarówki	Przezroczyste
Kształt bańki	BA38
Certyfikaty i zastosowania	
Odpowiednie do oświetlania akcentującego	Nie
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	4 kWh
EyeComfort	Tak

Rysunki techniczne



Dane fotometryczne



Light Distribution Diagram - MAS LEDcandle DT 4-25W E14 BA38 CL

Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	MAS LEDcandle DT 4-25W E14 BA38 CL
Pełna nazwa produktu	MASTER LEDcandle DT 4-25W E14 BA38 CL
Full EOC	871869645376600
Kod zamówienia	45376600
Materiał Nr (12NC)	929001139902
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8718696453766
Numerator - Packs per outer box	10
EAN/UPC - Opakowanie	8718696453773

Product	D	C
MAS LEDcandle DT 4-25W E14 BA38 CL	38 mm	129 mm



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDcandle DT 4-25W E14 BA38 CL

MASTER LEDcandle

