



MASTER Velas y Esféricas LED

MASTER LEDlustre DT 4-25W E27 P48 CL

Las MASTER LEDcandles ofrecen un atractivo diseño para las luminarias decorativas. Las lámparas tipo vela, MASTER LEDcandle, consiguen efectos luminosos brillantes e incandescentes y resultan idóneas para la iluminación general y decorativa en el sector de hostelería y en el hogar. Las bombillas MASTER LEDcandles regulables aportan aún más eficacia y, a la vez, contribuyen a crear el ambiente deseado. Colocadas en luminarias decorativas, apliques de pared o luminarias modernas, las lámparas de vidrio transparente o esmerilado se adaptan a todas las luminarias existentes con soporte E14 y B15. Han sido diseñadas con las aportaciones de los fabricantes de luminarias tipo araña, con el objetivo de realzar el atractivo estético de éstas para que no solamente decoren cuando están encendidas. Estas lámparas se presentan en una clásica forma espigada con un exclusivo diseño. Producen una bellísima luz cálida y brillante, posibilitando un importante ahorro de energía y la reducción de costes de mantenimiento. Estas velas se presentan en una clásica forma espigada con un exclusivo diseño que complementa perfectamente a las modernas velas LED.

Datos del producto


Información general	
Base del casquillo	E27 [E27]
Vida útil nominal	25.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado	50.000
Lighting Technology	LED
Conforme con EU RoHS	SI
Datos técnicos de la luz	
Código de color	822-827 [tunable warm white]
Flujo luminoso	250 lm

Designación de color	Blanco cálido (WW)
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	65 lm/W
Consistencia del color	<6
Índice de reproducción cromática (IRC)	80
LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %
Operativos y eléctricos	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de energía	4 W


MASTER Velas y Esféricas LED

Corriente de lámpara (nom.)	25 mA
Equivalente de potencia	25 W
Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	100 % de luz al instante s
Factor de potencia (fracción)	0.7
Voltaje (nom.)	220-240 V
Temperatura	
Temperatura máxima (nom.)	85 °C
Controles y regulación	
Regulable	Sí
Mecánicos y de carcasa	
Acabado de la bombilla	Transparente
Forma de la bombilla	P48 [P 48 mm]

Plano de dimensiones




Datos fotométricos



Light Distribution Diagram - MAS LEDlustre DT 4-25W E27 P48 CL

Aprobación y aplicación	
Apto para la iluminación de acento	No
Consumo energético kWh/1000 h	4 kWh
EyeComfort	Sí
Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	MAS LEDlustre DT 4-25W E27 P48 CL
Nombre completo del producto	MASTER LEDlustre DT 4-25W E27 P48 CL
Full EOC	871869645380300
Código de pedido	45380300
Código 12NC	929001140102
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8718696453803
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	10
Embalaje con código EAN/UPC	8718696453810

Product	D	C
MAS LEDlustre DT 4-25W E27 P48 CL	48 mm	93 mm



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDlustre DT 4-25W E27 P48 CL

MASTER Velas y Esféricas LED

