



# MASTER LED flammes et lustres

## MASTER LEDlustre DT 4-25W E27 P48 CL

Les lampes MASTER LEDcandle et Lustres révèlent un effet lumineux étincelant, semblable à celui apporté par une lampe incandescente, qui en fait la solution idéale pour l'éclairage général et décoratif dans les secteurs de l'hôtellerie et résidentiel. La technologie variable DimTone permet à l'utilisateur d'adapter l'ambiance lumineuse selon ses envies. Conçues pour mettre en valeur l'aspect esthétique des lustres ou luminaires (qu'elles soient allumées ou éteintes) ces lampes s'adaptent à tous les dispositifs existants dotés d'une douille E14, E27 ou B22. La technologie LED permet de réaliser jusqu'à 80 % d'économies d'énergie par rapport aux lampes traditionnelles. Leur durée de vie de 25 000 heures rend possible une utilisation intensive et une réduction des coûts de maintenance. Elles sont compatibles avec la plupart des variateurs du marché, ce qui peut générer des économies supplémentaires tout en contribuant à créer l'ambiance souhaitée.

### Données du produit

Informations générales		Indice de rendu de couleur (IRC)	
Culot	E27 [E27]	Indice de rendu de couleur (IRC)	80
Durée de vie nominale	25.000 h	LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Nombre de cycles d'allumage	50.000	Fonctionnement et électricité	
Type de lampe	LED	Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Conforme à RoHS	Oui	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Données techniques de l'éclairage		Consommation électrique	4 W
Code couleur	822-827 [tunable warm white]	Courant lampe (nom.)	25 mA
Flux lumineux	250 lm	Puissance équivalente	25 W
Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)	Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Efficacité lumineuse (nominale)	65 lm/W	Temps de chauffe à 60 %	lumière maximale instantanée s
Cohérence des couleurs	<6	Facteur de puissance (fraction)	0.7


# MASTER LED flammes et lustres

Tension (nom.)	220-240 V
<b>Température</b>	
Température maximale du produit (nom.)	85 °C
<b>Commandes et gradation</b>	
Variation de l'intensité lumineuse	Oui
<b>Mécanique et boîtier</b>	
Finition ampoule	Transparent
Forme de la lampe	P48 [P 48 mm]
<b>Approbation et application</b>	
Adapté à l'éclairage d'accentuation	Non
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	4 kWh
EyeComfort	Oui

## Données du produit


Nom du produit de la commande	MAS LEDlustre DT 4-25W E27 P48 CL
Nom de produit complet	MASTER LEDlustre DT 4-25W E27 P48 CL
Code EOC	871869645380300
Code de commande	45380300
Code 12NC	929001140102
Code de commande local	MLLUDT25W827E27
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718696453803
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC – Boîte	8718696453810

## Schéma dimensionnel




Product	D	C
MAS LEDlustre DT 4-25W E27 P48 CL	48 mm	93 mm

## Données photométriques



Light Distribution Diagram - MAS LEDlustre DT 4-25W E27 P48 CL



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDlustre DT 4-25W E27 P48 CL

## MASTER LED flammes et lustres

