



Lampes LED MASTER Flamme et Sphérique DimTone

MASTER LEDlustre DT 4-25W E27 P48 CL

Les lampes MASTER LEDcandle et Lustres révèlent un effet lumineux étincelant, semblable à celui apporté par une lampe incandescente, qui en fait la solution idéale pour l'éclairage général et décoratif dans les secteurs de l'hôtellerie et résidentiel. La technologie variable DimTone permet à l'utilisateur d'adapter l'ambiance lumineuse selon ses envies. Conçues pour mettre en valeur l'aspect esthétique des lustres ou luminaires (qu'elles soient allumées ou éteintes) ces lampes s'adaptent à tous les dispositifs existants dotés d'une douille E14, E27 ou B22. La technologie LED permet de réaliser jusqu'à 80 % d'économies d'énergie par rapport aux lampes traditionnelles. Leur durée de vie de 25 000 heures rend possible une utilisation intensive et une réduction des coûts de maintenance . Elles sont compatibles avec la plupart des variateurs du marché, ce qui peut générer des économies supplémentaires tout en contribuant à créer l'ambiance souhaitée.

Données du produit

Informations générales	
Culot	E27 [E27]
Durée de vie nominale	25'000 h
Nombre de cycles d'allumage	50'000
Type de lampe	LED
Conforme à RoHS	Oui
Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	822-827 [tunable warm white]
Flux lumineux	250 lm

Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)
Efficacité lumineuse (nominale)	65 lm/W
Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale	70 %
(nom.)	
Fonctionnement et électricité	

Fréquence linéaire

Fréquence d'entrée

50 to 60 Hz


50 à 60 Hz

Lampes LED MASTER Flamme et Sphérique DimTone

Consommation électrique	4 W
Courant lampe (nom.)	25 mA
Puissance équivalente	25 W
Heure de démarrage (nom.)	0.5 s
Temps de chauffe à 60 %	lumière maximale instantanée s
Facteur de puissance (fraction)	0.7
Tension (nom.)	220-240 V
Température	
Température maximale du produit (nom.)	85 °C
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Oui
Mécanique et boîtier	
Finition ampoule	Transparent
Forme de la lampe	P48 [P 48 mm]


Approbation et application		
Adapté à l'éclairage d'accentuation	Non	
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	4 kWh	
EyeComfort	Oui	
Données du produit		
Nom du produit de la commande	MAS LEDlustre DT 4-25W E27 P48 CL	
Nom de produit complet	MASTER LEDlustre DT 4-25W E27 P48	
	CL	
Code EOC	871869645380300	
Code de commande	45380300	
Code 12NC	929001140102	
Quantité par pack	1	
Code EAN – Produit/Boîte	8718696453803	
Conditionnement par carton	10	
Codes EAN/UPC - Boîte	8718696453810	

Schéma dimensionnel




Product	D	С
MAS LEDlustre DT 4-25W E27 P48 CL	48 mm	93 mm

Données photométriques



Light Distribution Diagram - MAS LEDlustre DT 4-25W E27 P48 CL



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDlustre DT 4-25W E27 P48 CL

Lampes LED MASTER Flamme et Sphérique DimTone



© 2023 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf accord contraire de Signify. Philips et l'emblème du bouclier Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.