



# MASTER LEDcandle

## MAS LEDlustre DT 4-25W E27 P48 CL

MASTER 塑料 LED 烛光灯和小球灯系列可提供可调光效来营造温馨热情的氛围，因此非常适合酒店行业的一般照明应用。它采用独特设计，能够在各个方向发射出温馨的灯光，堪称白炽灯真正的替代品。它们尤其适合诸如大厅、走廊、楼梯间等始终亮灯的公共区域。这些灯具兼容带 E14 烛光灯底座以及 E14 和 E27 小球灯底座的现有灯具。MASTER 塑料 LED 烛光灯和小球灯相比传统白炽灯最高节能 80%，还能提供出色的照明质量。它们提供 25,000 小时的使用寿命，降低了维护成本。它们可以与最为尖端的调光器一起使用，从而在帮助营造所需氛围的同时进一步提高效率。

### 产品数据

一般信息	
底盖	E27 [E27]
标称使用寿命	25,000 小时
切换循环	50,000
照明技术	LED
符合欧盟 RoHS 规范	是

灯技术	
颜色代码	822-827 [tunable warm white]
光通量	250 lm
颜色名称	暖白色 (WW)
光效 (额定) (标称)	65 lm/W
颜色一致性	<6
显色指数 (CRI)	80
标称使用寿命结束时灯的光通维持率 (标称)	70 %

操作和电气	
纹频率	50 to 60 Hz
输入频率	50 至 60 Hz
功耗	4 W

灯具电流 (标称)	25 mA
瓦数相当	25 W
启动时间 (标称)	0.5 s
60% 灯光下的预热时间	即亮 s
功率系数 (小数)	0.7
电压 (标称)	220-240 V

温度	
最大外壳温度 (标称)	85 °C

控制和调光	
可调光	是

机械和外壳	
灯泡外观	透明
灯泡外形	P48 [P 48 毫米]


审批和申请	
适用于重点照明	否
能耗 kWh/1000 h	4 kWh

# MASTER LEDcandle

EyeComfort	是
<b>产品数据</b>	
订单产品名称	MAS LEDlustre DT 4-25W E27 P48 CL
完整的产品名称	MAS LEDlustre DT 4-25W E27 P48 CL
完整产品代码	871869645380300
订购代码	929001140102



材料编号 (12NC)	929001140102
计算器 - 每包数量	1
EAN/UPC - 产品/箱	8718696453803
计算器 - 每个外包装箱中的包数	10
EAN/UPC - 案例	8718696453810

## 二维绘图



Product	D	C
MAS LEDlustre DT 4-25W E27 P48 CL	48 mm	93 mm

## 光度数据



Light Distribution Diagram - MAS LEDlustre DT 4-25W E27 P48 CL

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDlustre DT 4-25W E27 P48 CL

