



MASTER LEDspot PAR

MASTER LEDspot D 5.5-50W 3000K PAR20 25D

Οι λαμπτήρες νέας γενιάς MASTER LEDspot PAR, με την ανθεκτική τους σχεδίαση μια δέσμη θερμού λευκού φωτός είναι ιδανικοί για εφαρμογές γενικού φωτισμού και φωτισμού σποτ στον κλάδο της φιλοξενίας. Είναι ιδιαίτερα κατάλληλοι για δημόσιους χώρους, όπως εισόδους, διαδρόμους και κλιμακοστάσια, όπου τα φώτα παραμένουν συνεχώς ανοιχτά. Το σποτ MASTER LEDspot PAR 38/PAR 30 είναι συμβατό με τα υφιστάμενα φωτιστικά με βάση E27 και έχει σχεδιαστεί για αντικατάσταση μετά από τροποποίηση των λαμπτήρων αλογόνου των 75 W. Αποδίδουν τεράστια οικονομία ενέργειας και περιορίζουν στο ελάχιστο το κόστος συντήρησης, χωρίς κανέναν περιορισμό της φωτεινότητας. Η έκδοση του λαμπτήρα PAR 38 για εξωτερικούς χώρους, με ταξινόμηση IR44, είναι μια από τις ελάχιστες εναλλακτικές εξοικονόμησης ενέργειας για την αντικατάσταση των λαμπτήρων πυράκτωσης εξωτερικού χώρου PAR38 που διατίθενται σήμερα.

δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες	
Βάση-κάλυμμα	E27 [E27]
Ονομαστική διάρκεια ζωής	45.000 h
Κύκλος λειτουργίας	20.000
Lighting Technology	LED
Συμβατότητα με την οδηγία RoHS της ΕΕ	Ναι

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Κωδικός χρώματος	830 [CCT of 3000K]
Γωνία δέσμης (ονομ.)	25 μοίρα(ες)
Φωτεινή ροή	490 lm
Ένταση φωτός (ονομ.)	2.050 cd
Ανάθεση χρωμάτων	Λευκό (WH)
Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική)	3000 K
Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.)	89 lm/W

Συνάφεια χρωμάτων	<6
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	80
LLMF στο τέλος της ονομαστικής διάρκειας ζωής (ονομ.)	70 %
Φωτεινή ροή σε κώνο 90° (ονομαστική)	450 lm

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Line Frequency	50 Hz
Συχνότητα εισόδου	50 Hz
Κατανάλωση ενέργειας	5,5 W
Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)	31 mA
Χρόνος έναρξης (ονομ.)	0,5 s
Χρόνος προθέρμανσης στο 60% φωτισμού	άμεσος πλήρης φωτισμός s
Συντελεστής ισχύος (Κλάσμα)	0.85
Τάση (ονομ.)	230 V

MASTER LEDspot PAR

Θερμοκρασία

Μέγιστη θερμ. περιβλήματος λειτουργίας (ονομ.) 85 °C

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης

Με ρύθμιση έντασης Ναι

Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα

Σχήμα λαμπτήρα PAR20 [PAR 2.5 ίντσες/63mm]

Έγκριση και Εφαρμογή

Κατάλληλο για φωτισμό ανάδειξης Ναι


Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες 6 kWh

Στοιχεία προϊόντος

Όνομα παραγγέλλας προϊόντος MASTER LEDspot D 5.5-50W 3000K
PAR20 25D


Πλήρες όνομα προϊόντος	MASTER LEDspot D 5.5-50W 3000K PAR20 25D
Full EOC	871869646065800
Κωδικός παραγγελίας	46065800
Αρ. υλικού (12NC)	929001145402
Τοπικός κωδικός	MLED6/P20/25/3
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
ΕΑΝ/UPC - Προϊόν/Θήκη	8718696460658
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	6
ΕΑΝ/UPC - Κιβώπο	8718696460665

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων




Product	D	C
MASTER LEDspot D 5.5-50W 3000K PAR20 25D	65 mm	85,2 mm

Φωτομετρικά δεδομένα



Light Distribution Diagram - MASTER LEDspot D 5.5-50W 3000K PAR20 25D



Spectral Power Distribution Colour - MASTER LEDspot D 5.5-50W 3000K PAR20 25D

MASTER LEDspot PAR

