



Lampes MASTER LEDspot PAR20/30/38

MASTER LEDspot D 5.5-50W 2700K PAR20 40D

Ces lampes LED PAR, de conception robuste et au design innovant, permettent de réaliser de très importantes économies d'énergie et de maintenance, tout en émettant une qualité de lumière irréprochable

Données du produit

Informations générales		Flux lumineux dans un cône à 90 ° (nominal)	
Culot	E27 [E27]	420 lm	
Durée de vie nominale	45 000 h		
Nombre de cycles d'allumage	20 000		
Type de lampe	LED		
Conforme à RoHS	Oui		
Données techniques de l'éclairage		Fonctionnement et électricité	
Code couleur	827 [CCT of 2700K]	Fréquence linéaire	50 Hz
Angle du faisceau (nom.)	40 degré(s)	Fréquence d'entrée	50 Hz
Flux lumineux	480 lm	Consommation électrique	5,5 W
Intensité lumineuse (nom.)	950 cd	Courant lampe (nom.)	31 mA
Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)	Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Température de couleur corrélée (nom.)	2700 K	Temps de chauffe à 60 %	lumière maximale instantanée s
Efficacité lumineuse (nominale)	87 lm/W	Facteur de puissance (fraction)	0.85
Cohérence des couleurs	<6	Tension (nom.)	230 V
Indice de rendu de couleur (IRC)	80		
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %		
		Température	
		Température maximale du produit (nom.)	85 °C
		Commandes et gradation	
		Variation de l'intensité lumineuse	Oui

Lampes MASTER LEDspot PAR20/30/38

Mécanique et boîtier

Forme de la lampe	PAR20 [PAR 2,5 pouces/63 mm]
-------------------	------------------------------

Approbation et application


Adapté à l'éclairage d'accentuation	Oui
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	6 kWh

Données du produit

Nom du produit de la commande	MASTER LEDspot D 5.5-50W 2700K PAR20 40D
Nom de produit complet	MASTER LEDspot D 5.5-50W 2700K PAR20 40D


Code EOC	871869646069600
Code de commande	46069600
Code 12NC	929001145602
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718696460696
Conditionnement par carton	6
Codes EAN/UPC – Boîte	8718696460702

Schéma dimensionnel




Product	D	C
MASTER LEDspot D 5.5-50W 2700K PAR20 40D	65 mm	85,2 mm

Données photométriques



Light Distribution Diagram – MASTER LEDspot D 5.5-50W 2700K PAR20 40D



Spectral Power Distribution Colour – MASTER LEDspot D 5.5-50W 2700K PAR20 40D

Lampes MASTER LEDspot PAR20/30/38

