



MASTER LEDspot PAR

MASTER LEDspot D 5.5-50W 3000K PAR20 40D

Med det robuste design og varmt hvidt lys er disse nye generationer af PAR-lyskilder ideelle til almen belysning og spotbelysning inden for hotel- & restaurationsbranchen. Det er muligt både at vælge versioner der kan dæmpes eller ikke dæmpes. De er specielt anvendelige til offentlige områder, som eksempelvis forhallen, gange og trappeopgange, hvor lyset altid er tændt.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	E27 [E27]
Normeret levetid	45.000 t
Skiftecyklus	20.000
Lighting Technology	LED
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
Lysteknisk	
Farvekode	830 [CCT of 3000K]
Spredningsvinkel (nom.)	40 °
Lysstrøm	490 lm
Lysstyrke (nom.)	970 cd
Farvebetegnelse	Hvid (WH)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	89 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Lysstrøm i kegle på 90° (nominel)	430 lm
Drift og el	
Linjefrekvens	50 Hz

Indgangsfrekvens	50 Hz
Strømforbrug	5,5 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	31 mA
Wattforbrugsækvivalent	50 W
Opstartstid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	øjeblikkeligt fuldt lys s
Effektfaktor (brøk)	0.85
Spænding (nom.)	230 V
Temperatur	
T-kappe, maks. (nom.)	85 °C
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja
Mekanik og armaturhus	
Lyskildeform	PAR20 [PAR 2,5 tommer/63mm]
Godkendelse og anvendelsesområde	
Velegnet til effektbelysning	Ja
Energiforbrug kWh/1000 t.	6 kWh


MASTER LEDspot PAR

Produktdata

Ordreproduktnavn	MASTER LEDspot D 5.5-50W 3000K PAR20 40D
Det fulde produktnavn	MASTER LEDspot D 5.5-50W 3000K PAR20 40D
Full EOC	871869646071900
Ordrekode	46071900
Materialenr. (12NC)	929001145702


Lokal ordrekode	2057804244
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8718696460719
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	6
EAN/UPC – kasse	8718696460726

Målskitse




Product	D	C
MASTER LEDspot D 5.5-50W 3000K PAR20 40D	65 mm	85,2 mm

Fotometriske data



Light Distribution Diagram – MASTER LEDspot D 5.5-50W 3000K PAR20 40D



Spectral Power Distribution Colour – MASTER LEDspot D 5.5-50W 3000K PAR20 40D

