



MASTER LEDspot PAR

MASTER LEDspot D 5.5-50W 3000K PAR20 40D

Met een robuuste vormgeving en warmwitte lichtbundel zijn deze nieuwe generatie PAR-lampen ideaal voor algemene en spotverlichting in de horecabranche. Er is keuze uit dimbare en niet dimbare uitvoeringen. Deze zijn speciaal geschikt voor algemene ruimten zoals entrees, gangen en trappenhuizen waar het licht altijd brandt.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	E27 [E27]
Nominale levensduur	45.000 hr
Schakelcyclus	20.000
Lamptype	LED
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	830 [CCT of 3000K]
Bundelhoek (nom.)	40 graden
Lichtstroom	490 lm
Lichtsterkte (nom.)	970 cd
Kleuraanduiding	Wit (WH)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	3000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	89 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Lichtstroom in conus van 90° (nom.)	430 lm
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 Hz

Ingangsfrequentie	50 Hz
Energieverbruik	5,5 W
Lampstroom (nom.)	31 mA
Overeenkomstig vermogen	50 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	direct op volledige lichtsterkte s
Arbeidsfactor	0.85
Spanning (nom.)	230 V
Operationele temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	85 °C
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Ja
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampvorm	PAR 20 [PAR 63 mm]
Keurmerken en classificaties	
Geschikt voor accentverlichting	Ja
Energieverbruik kWh/1.000 uur	6 kWh


MASTER LEDspot PAR

Productgegevens

Productnaam voor bestelling	MASTER LEDspot D 5.5-50W 3000K PAR20 40D
Volledige productnaam	MASTER LEDspot D 5.5-50W 3000K PAR20 40D
Full EOC	871869646071900
Bestelcode	46071900
Materiaalnr. (12NC)	929001145702


Lokale code	MLSP6W830P2040D
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8718696460719
Numerator - Dozen per buitendoos	6
EAN/UPC - Case	8718696460726

Maatschets




Product	D	C
MASTER LEDspot D 5.5-50W 3000K PAR20 40D	65 mm	85,2 mm

Fotometrische gegevens



Light Distribution Diagram - MASTER LEDspot D 5.5-50W 3000K PAR20 40D



Spectral Power Distribution Colour - MASTER LEDspot D 5.5-50W 3000K PAR20 40D

