



MASTER LEDspot PAR

MASTER LEDspot D 5.5-50W 4000K PAR20 40D

Cu construcții solide și fascicule de lumină albă caldă, această nouă generație de lămpi PAR este ideală pentru iluminatul general și local din industria hotelieră. Sunt disponibile în varianta cu sau fără reglare a intensității luminoase. Sunt potrivite mai ales pentru spațiile publice precum holurile, coridoarele, casele scărilor, unde lumina este aprinsă continuu. Compatibil cu corpurile de iluminat cu soclu E27 și conceput pentru înlocuirea pe vechile instalații a becurilor cu halogen/incandescentă, MASTER LEDspot PAR oferă economii uriașe de energie și minimizează costurile de întreținere fără a reduce luminozitatea. Versiunea de exterior a becului PAR38, având clasa de protecție IP44, este una dintre puținele alternative economice la becurile incandescente de exterior PAR38 disponibile în prezent. Varianta PAR20 cu reglare a intensității luminoase este înlocuitorul perfect pentru spoturile incandescente.

Catalog de date

Informații generale	
Baza elementului de fixare	E27 [E27]
Durată de viață nominală	45.000 ore
Ciclu de comutare	20.000
Lighting Technology	LED
În conformitate cu RoHS	Da

Date tehnice lumină	
Cod culoare	840 [CCT of 4000K]
Unghi de distribuție luminoasă (nom.)	40 °
Flux luminos	520 lm
Intensitate luminoasă (nom.)	1.000 cd
Denumirea culorii	Alb rece (CW)
Temperatură de culoare corelată (nom.)	4000 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	94 lm/W


Consistență culori	<6
Indice de redare a culorilor (IRC)	80
Factorul de menținere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.)	70 %
Flux luminos în con de 90° (nominal)	455 lm

Funcționare și sistem electric	
Frecvență linie	50 Hz
Frecvență de intrare	50 Hz
Consum de curent	5,5 W
Curent lampă (nom.)	31 mA
Timp de pornire (nom.)	0,5 s
Timp de încălzire până la 60% lumină	lumină instantanee s
Factor de putere (fracție)	0.85


MASTER LEDspot PAR

Tensiune (nom.)	230 V
Temperatură	
Maximum T-case (nom.)	85 °C
Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase	
Cu reglarea intensității luminoase	Da
Sistem mecanic și carcasă	
Formă bec	PAR20 [PAR 2,5 inch/63 mm]
Aprobare și aplicație	
Adecvat pentru iluminat de accent	Da
Consum de energie kWh/1000 h	6 kWh

Cote




Date fotometrice



Light Distribution Diagram - MASTER LEDspot D 5.5-50W 4000K PAR20 40D

Date despre produs	
Nume comandă produs	MASTER LEDspot D 5.5-50W 4000K PAR20 40D
Numele complet al produsului	MASTER LEDspot D 5.5-50W 4000K PAR20 40D
Full EOC	871869646073300
Cod de comandă	46073300
Număr material (12NC)	929001145802
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8718696460733
Numărător SAP – Pachete per exterior	6
EAN/UPC – Cutie	8718696460740

Product	D	C
MASTER LEDspot D 5.5-50W 4000K PAR20 40D	65 mm	85,2 mm



Spectral Power Distribution Colour - MASTER LEDspot D 5.5-50W 4000K PAR20 40D

MASTER LEDspot PAR

