



MASTER LEDspot LV

MASTER LEDspotLV VLE 3.4-20W 827 MR16 36D

Emitindo um feixe de acentuação quente semelhante ao das lâmpadas de halógeno/incandescentes, a lâmpada MASTER LEDspot MR16 é uma solução para aplicações de iluminação direccionada e geral na indústria hoteleira. É particularmente adequada a zonas públicas como recepções, entradas, corredores, escadas e lavabos, em que a luz está sempre acesa. O MASTER LEDspot MR16 de design robusto apresenta um ângulo de abertura de 24° possibilitando uma difusão do feixe bem definida. O feixe não tem UV ou IR, o que o torna adequado à iluminação de objectos sensíveis ao calor (alimentos, materiais orgânicos, tintas, etc.).

Avisos e Segurança

- Operating temperature range is between -20° C and 45° C ambient
- Only to apply in dry or damp locations and most of open fixtures with lamp-holders that offer sufficient space (10 mm free air space)
- Not intended for use with emergency light fixtures or exit lights


Dados do produto

Informações gerais		Designação da cor	
Casquilho	GU5.3 [GU5.3]	Branco quente (WW)	
Vida útil nominal	25.000 h	Temperatura de cor correlacionada	
Ciclo de comutação	50.000	2700 K	
Tecnologia de iluminação	LED	Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	
Em conformidade com RoHS da UE	Sim	65,00 lm/W	
Caraterísticas técnicas da luz		Consistência da cor	
Código da cor	827 [CCT of 2700K]	<6	
Ângulo do feixe (Nom.)	36 °	Color rendering index (CRI)	
Fluxo Luminoso	240 lm	80	
Intensidade luminosa (Nom.)	550 cd	LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	
		70 %	
		Fluxo luminoso em cone de 90° (Nominal)	
		220 lm	
		Funcionamento e caraterísticas elétricas	
		Consumo de Energia	
		3,4 W	
		Corrente de lâmpada (Nom.)	
		520 mA	
		Potência equivalente	
		20 W	


MASTER LEDspot LV

Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Tempo de aquecimento até 60% de luz	luz total instantânea s
Fator de potência (Fração)	0.7
Tensão (Nom.)	12 V
Temperatura	
T-máxima na caixa (Nom)	65 °C
Controlos e regulação	
Regulável	Não
Características mecânicas e compartimento	
Formato da lâmpada	MR16 [2 polegadas/50 mm]
Aprovação e aplicação	
Adequado para a iluminação de acentuação	Sim

Desenho dimensional



Dados fotométricos



Light Distribution Diagram - MAS LEDspotLV VLE 3.4-20W 827 MR16 36D

Consumo de energia kWh/1000 h	4 kWh
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	MAS LEDspotLV VLE 3.4-20W 827 MR16 36D
Nome do produto completo	MASTER LEDspotLV VLE 3.4-20W 827 MR16 36D
Código do produto completo	871869647572000
Código de encomenda	47572000
N.º material (12NC)	929001147502
Numerador - Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - Produto/caixa	8718696475720
Numerador - Embalagens por caixa exterior	10
EAN/UPC - Caso	8718696475737

Product	D	C
MAS LEDspotLV VLE 3.4-20W 827 MR16 36D	50 mm	49 mm



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspotLV VLE 3.4-20W 827 MR16 36D

MASTER LEDspot LV

