



MASTER LEDspot LV

MASTER LEDspotLV VLE 3.4-20W 830 MR16 36D

Poskytuje teplé světlo podobné světlu halogenové žárovky. Zvláště se hodí do veřejných prostor, jako jsou recepce, haly, chodby, schodiště a umývárny, kde je světlo stále rozsvícené. Master LEDspot nabízí možnost volby mezi různými vyzařovacími úhly, které zajišťují ostře ohraničený rozptýl světla. Paprsek neobsahuje žádné UV ani IR - je tedy vhodný pro nasvětlování objektů citlivých na teplo (jídlo, organické materiály, obrazy atd.) Technologie aktivního chlazení - díky integrovanému větráku je dosaženo maximálního výkonu. Patentovaný inteligentní driver zajišťuje kompatibilitu s existujícími elektromagnetickými a elektronickými halogenovými transformátory.

Varování a bezpečnost

- Provoz při teplotě -20° C and 45° C
- Provoz pouze v suchém a neprašném prostředí; pouze do svítidel s 10mm mezerou pro odvětrání
- Není vhodné pro použití pro nouzové či únikové osvětlení

Údaje o produktu


Obecné informace			
Patice krytky	GU5.3 [GU5.3]	Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	3000 K
Nominální životnost	25 000 h	Měrný výkon (jmen.) (nom.)	65,00 lm/W
Cyklus zapnutí	50 000	Konzistence barev	<6
Lighting Technology	LED	Index podání barev (CRI)	80
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano	Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Světelné technické		Světelný tok v 90° kuželu (jmen.)	225 lm
Kód barvy	830 [CCT of 3000K]	Provozní a elektrické	
Vyzařovací úhel (jmen.)	36 stupňů	Spotřeba energie	3,4 W
Světelný tok	240 lm	Proud zdroje (jmen.)	520 mA
Svítilivost (jmen.)	600 cd	Ekvivalentní příkon	20 W
Barevné konstrukce	Bílá (WH)	Doba spuštění (jmen.)	0,5 s

MASTER LEDspot LV

Doba zahřívání do 60 % světla	Okamžité rozsvícení plného světla s
Účinnost (zlomek)	0.7
Napětí (jmen.)	12 V
Teplota okolí	
Maximální teplota (jmen.)	65 °C
Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ne
Mechanické a materiály	
Tvar žárovky	MR16 [50 mm / 2 palce]
Certifikace a použití	
Vhodné pro zvýrazňující osvětlení	Ano
Spotřeba energie kWh/1000 h	4 kWh

Označení a balení	
Objednací název produktu	MAS LEDspotLV VLE 3.4-20W 830 MR16 36D
Celý název výrobku	MASTER LEDspotLV VLE 3.4-20W 830 MR16 36D
Full EOC	871869647574400
Objednací kód	47574400
Číslo materiálu (12NC)	929001147602
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8718696475744
Číslování SAP – balení v krabici	10
Pouzdro – EAN/UPC	8718696475751

Rozměrové výkresy



Product	D	C
MAS LEDspotLV VLE 3.4-20W 830 MR16 36D	50 mm	49 mm

Fotometrické údaje



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspotLV VLE 3.4-20W 830 MR16 36D

MASTER LEDspot LV

