



# Lampes MASTER Value LEDspot GU4 et GU5,3 DIM

## MASTER LEDspotLV VLE 3.4-20W 830 MR16 24D

Avec les MASTER LEDspot GU5.3 12V, il n'a jamais été aussi facile de concilier économies d'énergie et qualité de lumière ! Les lampes MASTER LEDspot GU5.3 12V sont compatibles avec 99% des transformateurs du marché et sont disponibles en deux faisceaux 15° et 24° pour répondre à de nombreuses applications. La MASTER LEDspot GU4 3W 12V est destinée à l'éclairage d'accentuation d'objets à faible distance (ex. vitrines de bijouteries).

### Mises en garde et sécurité

- Operating temperature range is between -20° C and 45° C ambient
- Only to apply in dry or damp locations and most of open fixtures with lamp-holders that offer sufficient space (10 mm free air space)
- Not intended for use with emergency light fixtures or exit lights

### Données du produit

Informations générales			
Culot	GU5.3 [GU5.3]	Flux lumineux	240 lm
Durée de vie nominale	25.000 h	Intensité lumineuse (nom.)	1.000 cd
Nombre de cycles d'allumage	50.000	Désignation de la couleur	Blanc (WH)
Type de lampe	LED	Température de couleur corrélée (nom.)	3000 K
Conforme à RoHS	Oui	Efficacité lumineuse (nominale)	65,00 lm/W
Données techniques de l'éclairage		Cohérence des couleurs	<6
Code couleur	830 [CCT of 3000K]	Indice de rendu de couleur (IRC)	80
Angle du faisceau (nom.)	24 degré(s)	LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

# Lampes MASTER Value LEDspot GU4 et GU5,3 DIM

Flux lumineux dans un cône à 90 ° (nominal)	225 lm
<b>Fonctionnement et électricité</b>	
Consommation électrique	3,4 W
Courant lampe (nom.)	520 mA
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	lumière maximale instantanée s
Facteur de puissance (fraction)	0.7
Tension (nom.)	12 V
<b>Température</b>	
Température maximale du produit (nom.)	65 °C
<b>Commandes et gradation</b>	
Variation de l'intensité lumineuse	Non
<b>Mécanique et boîtier</b>	
Forme de la lampe	MR16 [2 pouces/50 mm]


## Approbation et application

Adapté à l'éclairage d'accentuation	Oui
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	4 kWh

## Données du produit


Nom du produit de la commande	MAS LEDspotLV VLE 3.4-20W 830 MR16 24D
Nom de produit complet	MASTER LEDspotLV VLE 3.4-20W 830 MR16 24D
Code EOC	871869647576800
Code de commande	47576800
Code 12NC	929001147702
Code de commande local	MSLVVLE4W83024D
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718696475768
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC – Boîte	8718696475775

## Schéma dimensionnel




Product	D	C
MAS LEDspotLV VLE 3.4-20W 830 MR16 24D	50 mm	49 mm

## Données photométriques



Light Distribution Diagram - MAS LEDspotLV VLE 3.4-20W 830 MR16 24D



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspotLV VLE 3.4-20W 830 MR16 24D

## Lampes MASTER Value LEDspot GU4 et GU5,3 DIM

