



MASTER LEDspot MR16 Niedervolt- Reflektorlampen

MAS LEDspotLV D 8.0-50W 827 MR16 24D

Ersetzen Sie ihre alten Halogen-Niedervolt-Reflektorlampen und sparen Sie bares Geld. MASTER LEDspot MR16/MR11 haben mit ihren kompakten Abmessungen die perfekte Passform als Ersatz für Halogen-Reflektorlampen und verbrauchen bis zu 80% weniger Energie.

Hinweise

- Nicht für den Einsatz in sehr luftfeuchter Umgebung geeignet (z.B. über der Dusche)
- Nicht für elektronische Schalter geeignet
- Max. 80% Luftfeuchtigkeit
- Min. 10 mm Luftraum beim Deckeneinbau zur Gewährleistung der konstanten Wärmeableitung

Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Lichtfarbe	
Sockel	GU5.3 [GU5.3]	Warmweiß (WW)	
Nennlebensdauer	40.000 Stunde(n)	Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K
Schaltzyklus	50.000	Nennlichtausbeute (nom.)	78 lm/W
Beleuchtungstechnologie	LED	Farbkonsistenz	<6
EU RoHS-konform	Ja	Farbwiedergabeindex (CRI)	80
Lichttechnische Daten		Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Farbcode	827 [CCT of 2700K]	Lichtstrom im 90° -Kegel (Nennwert)	621 lm
Ausstrahlungswinkel (Nom)	24 Grad	Betrieb und Elektrik	
Lichtstrom	635 lm	Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Lichtstärke (Nom)	3.100 cd	Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz

MASTER LEDspot MR16 Niedervolt-Reflektorlampen

Energieverbrauch	8 W
Lampenstrom (Nom)	900 mA
Äquivalente Leistung	50 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	Sofort volle Lichtleistung s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.7
Spannung (Nom)	12 V

Temperatur

Gehäusetemperatur (Nom)	105 °C
-------------------------	--------

Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar	Ja
---------	----

Mechanik und Gehäuse

Kolbenform	MR16 [2 Zoll/50 mm]
------------	---------------------

Genehmigung und Anwendung


Geeignet für Akzentbeleuchtung	Ja
--------------------------------	----

Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	9 kWh
---------------------------------	-------

Produktdaten


Bestell-Produktname	MAS LEDspotLV D 8.0-50W 827 MR16 24D
Gesamtbezeichnung des Produkts	MAS LEDspotLV D 8.0-50W 827 MR16 24D
Gesamt-Produktcode	871869648999400
Bestellcode	48999400
Material-Nr. (12NC)	929001149802
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718696489994
Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8718696490006

Abmessungsskizzen



Product	D	C
MAS LEDspotLV D 8.0-50W 827 MR16 24D	51 mm	55 mm

Photometrische Daten



Light Distribution Diagram - MAS LEDspotLV D 8.0-50W 827 MR16 24D



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspotLV D 8.0-50W 827 MR16 24D

MASTER LEDspot MR16 Niedervolt-Reflektorlampen

