



MASTER LEDspot LV

MAS LEDspotLV D 8.0-50W 827 MR16 24D

MASTER LEDspot LV er en ideell ettermonteringsløsning for spotbelysning og gir en intens aksent lysstråle. MASTER LEDspot LV er utviklet for å erstatte halogen eller glødelamper. Den implementerer naturlige farger, gir en koselig og komfortabel atmosfære for boliger, hotell, restaurant og catering, og vektlegger skjønnheten til varer i butikk. Ny, mindre innfatning gir perfekt passform med flertallet av armaturer i et marked med en MR16 GU 5.3 holder. Det benytter ikke bare Philips patenterte løsning for å garantere bredest mulig kompatibilitet med standard 12V halogen elektroniske transformatorer, den leverer også stråleintensitet som tilsvarer halogen MR16-spotlights. Dimfunksjonen gjør det mulig å skape den ønskede atmosfæren, og den fungerer med bredt utvalg av dimmere. Den høye SDCM sikrer bedre fargekonsistens, som opprettholdes over produktets levetid. MASTER LEDspot LV gir store energibesparelser og minimerer vedlikeholdskostnader uten kompromiss på lyskvalitet og levetid, noe som gjør det mulig for bolig- og bedriftseiere å oppnå en avkastning på investeringen i løpet av en kort periode.

Produktdata

Generell informasjon		Korrelert fargetemperatur (nom)	
Sokkelbase	GU5.3 [GU5.3]	Lysutbytte (vurdert) (Nom)	78 lm/W
Nominell levetid	40 000 time(r)	Fargesamsvar	<6
Brytersyklus	50 000	Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80
Lighting Technology	LED	Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
I samsvar med EU RoHS	Ja	Lysytelse i lyskjegle på 90° (merkekapasitet)	621 lm
Teknisk belysning		Drift og elektronikk	
Fargekode	827 [CCT of 2700K]	Line Frequency	50 to 60 Hz
Spredningsvinkel (nom.)	24 grad(er)	Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Lysytelse	635 lm	Effektforbruk	8 W
Lysintensitet (nom.)	3 100 cd	Lyskildestrøm (nom.)	900 mA
Fargebetegnelse	Varmhvit (WW)		

MASTER LEDspot LV

Effekten som tilsvarer	50 W
Starttid (nom.)	0,5 s
Tiden det tar før lyset er på 60 %	Full belysning med det samme s
Effektfaktor (brøk)	0.7
Spenning (nom.)	12 V

Temperatur

Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	105 °C
---	--------

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Ja
------------	----

Mekanikk og innfatning

Lyspæreform	MR16 [2 tommer / 50 mm]
-------------	-------------------------

Godkjenning og bruksområde


Egnet til effektbelysning	Ja
---------------------------	----

Energiforbruk kWh/1000 t	9 kWh
--------------------------	-------

Produktdata


Produktnavn for bestilling	MAS LEDspotLV D 8.0-50W 827 MR16
	24D
Fullstendig produktnavn	MAS LEDspotLV D 8.0-50W 827 MR16
	24D
Full EOC	871869648999400
Bestillingskode	48999400
Materialenr. (12NC)	929001149802
Lokal bestillingskode	3711124
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718696489994
SAP-teller – pakker per utvendige	10
EAN/UPC – boks	8718696490006

Målskisse



Product	D	C
MAS LEDspotLV D 8.0-50W 827 MR16 24D	51 mm	55 mm

Fotometriske data



Light Distribution Diagram - MAS LEDspotLV D 8.0-50W 827 MR16 24D



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspotLV D 8.0-50W 827 MR16 24D

MASTER LEDspot LV

