



MASTER LEDspot LV

MAS LEDspotLV D 8.0-50W 827 MR16 24D

MASTER LEDspot LV ger intens accentljus och är därför en utmärkt ersättning för spotlightbelysning. MASTER LEDspot LV har utformats för att ersätta halogenlampor eller äldre spottar. Den återger naturligare färger och möjliggör mysig och behaglig belysning för bostäder och hotell- och restauranger, och framhäver skyltningsvaror i butiker. Det nya, mindre höljet passar de flesta armaturer på en marknad med MR16 GU 5.3-sockel. Förutom att den har Philips patenterade lösning som garanterar största möjliga kompatibilitet med vanliga elektroniska transformatorer för 12 V-halogenlampor har den även en ljusstråle med hög intensitet som är jämförbar med MR16-halogenpottar. Med dimringsfunktionen kan du skapa önskad atmosfär och den fungerar med en mängd olika dimmerenheter. Dess höga SDCM säkerställer en utmärkt färgbeständighet som bibehålls under hela produktlivslängden. MASTER LEDspot LV ger enorma energibesparingar och minimerar underhållskostnaderna utan att kompromissa med ljusstyrka eller livslängd, vilket gör att fastighets- och företagsägare snabbt får avkastning på sin investering.

Produktdata

Allmän information		Korrelerad färgtemperatur (nom)	
Sockel	GU5.3 [GU5.3]	Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	78 lm/W
Nominell livslängd	40 000 h	Färgbeständighet	<6
Driftcykel	50 000	Färgåtergivningsindex	80
Lighting Technology	LED	LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
EU RoHS-kompatibel	Ja	Ljusflöde i 90° Cone (märkvärde)	621 lm
Ljusteknik		Drift och elektricitet	
Färgkod	827 [CCT of 2700K]	Line Frequency	50 to 60 Hz
Spridningsvinkel (nom)	24 °	Ingångsfrekvens	50-60 Hz
Ljusflöde	635 lm	Effektförbrukning	8 W
Ljusstyrka (nom)	3 100 cd	Lampström (nom)	900 mA
Färgbeteckning	Varmvit (WW)	Motsvarande effekt	50 W

MASTER LEDspot LV

Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	tänds direkt s
Effektfaktor (fraktion)	0.7
Spänning (nom)	12 V

Temperatur

T-Case max. (nom)	105 °C
-------------------	--------

Styrenheter och dimring

Dimbar	Ja
--------	----

Mekanik och armaturhus

Lampform	MR16 [2 tum/50 mm]
----------	--------------------

Användning och godkännande


Lämplig för accentbelysning	Ja
-----------------------------	----

Energiförbrukning kWh/1 000 tim	9 kWh
---------------------------------	-------

Produktdata


Beställningsproduktnamn	MAS LEDspotLV D 8.0-50W 827 MR16 24D
Fullständigt produktnamn	MAS LEDspotLV D 8.0-50W 827 MR16 24D
Full EOC	871869648999400
Beställningsnummer	48999400
Materialnummer (12NC)	929001149802
Lokal kod	8290895
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8718696489994
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC - Hölje	8718696490006

Måttskiss



Product	D	C
MAS LEDspotLV D 8.0-50W 827 MR16 24D	51 mm	55 mm

Fotometriska data



Light Distribution Diagram - MAS LEDspotLV D 8.0-50W 827 MR16 24D



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspotLV D 8.0-50W 827 MR16 24D

MASTER LEDspot LV

