



MASTER LEDspot LV

MAS LEDspotLV D 8.0-50W 830 MR16 24D

MASTER LEDspot LV er en ideell ettermonteringsløsning for spotbelysning og gir en intens aksent lysstråle. MASTER LEDspot LV er utviklet for å erstatte halogen eller glødelamper. Den implementerer naturlige farger, gir en koselig og komfortabel atmosfære for boliger, hotell, restaurant og catering, og vektlegger skjønnheten til varer i butikk. Ny, mindre innfatning gir perfekt passform med flertallet av armaturer i et marked med en MR16 GU 5.3 holder. Det benytter ikke bare Philips patenterte løsning for å garantere bredest mulig kompatibilitet med standard 12V halogen elektroniske transformatorer, den leverer også stråleintensitet som tilsvarer halogen MR16-spotlights. Dimfunksjonen gjør det mulig å skape den ønskede atmosfæren, og den fungerer med bredt utvalg av dimmere. Den høye SDCM sikrer bedre fargekonsistens, som opprettholdes over produktets levetid. MASTER LEDspot LV gir store energibesparelser og minimerer vedlikeholdskostnader uten kompromiss på lyskvalitet og levetid, noe som gjør det mulig for bolig- og bedriftseiere å oppnå en avkastning på investeringen i løpet av en kort periode.

Produktdata

Generell informasjon			
Sokkelbase	GU5.3 [GU5.3]	Korrelert fargetemperatur (nom)	3000 K
Nominell levetid	40 000 time(r)	Lysutbytte (vurdert) (Nom)	78 lm/W
Brytersyklus	50 000	Fargesamsvar	<6
Lighting Technology	LED	Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80
I samsvar med EU RoHS	Ja	Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Teknisk belysning		Lysytelse i lyskjegle på 90° (merkekapasitet)	621 lm
Fargekode	830 [CCT of 3000K]	Drift og elektronikk	
Spredningsvinkel (nom.)	24 grad(er)	Line Frequency	50 to 60 Hz
Lysytelse	660 lm	Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Lysintensitet (nom.)	3 250 cd	Effektforbruk	8 W
Fargebetegnelse	Hvit (WH)	Lyskildestrøm (nom.)	900 mA

MASTER LEDspot LV

Effekten som tilsvarer	50 W
Starttid (nom.)	0,5 s
Tiden det tar før lyset er på 60 %	Full belysning med det samme s
Effektfaktor (brøk)	0.7
Spenning (nom.)	12 V

Temperatur

Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	105 °C
---	--------

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Ja
------------	----

Mekanikk og innfatning

Lyspæreform	MR16 [2 tommer / 50 mm]
-------------	-------------------------

Godkjenning og bruksområde


Egnet til effektbelysning	Ja
Energiforbruk kWh/1000 t	9 kWh

EyeComfort	Ja
------------	----

Produktdata



Produktnavn for bestilling	MAS LEDspotLV D 8.0-50W 830 MR16 24D
Fullstendig produktnavn	MAS LEDspotLV D 8.0-50W 830 MR16 24D
Full EOC	871869649001300
Bestillingskode	49001300
Materialenr. (12NC)	929001149902
Lokal bestillingskode	3711128
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718696490013
SAP-teller – pakker per utvendige	10
EAN/UPC – boks	8718696490020

Målskisse



Product	D	C
MAS LEDspotLV D 8.0-50W 830 MR16 24D	51 mm	55 mm

Fotometriske data



Light Distribution Diagram - MAS LEDspotLV D 8.0-50W 830 MR16 24D

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspotLV D 8.0-50W 830 MR16 24D

MASTER LEDspot LV

