



MASTER LED-spot LV

MAS LEDspotLV D 8-50W 840 MR16 24D

MASTER LEDspot LV giver en intens effektbelysning og er en ideel løsning ved eftermontering af spotbelysning. MASTER LEDspot LV er designet til at erstatte halogen- og glødepærespots. Den gengiver naturlige farver og skaber en hyggelig og behagelig atmosfære i boliger, hotel og restauration og understreger skønheden i detailhandlens varer. Nye mindre armaturhuse passer perfekt til de fleste lysarmaturer på et marked med en MR16 GU 5,3-holder. Den anvender ikke kun Philips' patenterede løsning for at sikre den bredest mulige kompatibilitet med elektriske standardtransformere til 12V-halogenspots, men leverer også høj lysintensitet svarende til MR16-halogenspots. Dæmpningsfunktionen gør det muligt at etablere den ønskede stemning og benytter et bredt udvalg lysdæmpere. Dens høje SDCM sikrer større farveensartethed, som bevares gennem hele produktets levetid. MASTER LEDspot LV leverer meget store energibesparelser og minimerer vedligeholdelsesomkostninger uden at gå på kompromis med lysets kvalitet og levetid. På denne måde kan bolig- og virksomhedsejere hurtigt opnå afkast af deres investering.


Produkt data

Generelle oplysninger		Farvebetegnelse	
Fod	GU5.3 [GU5.3]		Hvid (WH)
Normeret levetid	40.000 t	Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K
Skiftecyklus	50.000	Lyseffekt (nominel) (nom.)	84 lm/W
Lighting Technology	LED	Farveensartethed	<6
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja	Farvegengivelsesindeks (CRI)	80
Lysteknisk		LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Farvekode	840 [CCT of 4000K]	Lysstrøm i kegle på 90° (nominel)	670 lm
Spredningsvinkel (nom.)	24 °	Drift og el	
Lysstrøm	710 lm	Strømforbrug	8 W
Lysstyrke (nom.)	3.350 cd	Lyskildens strømstyrke (nom.)	900 mA
		Wattforbrugsækvivalent	50 W


MASTER LED-spot LV

Opstartstid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0,6 s
Effektfaktor (brøk)	0,7
Spænding (nom.)	12 V
Temperatur	
T-kappe, maks. (nom.)	105 °C
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja
Mekanik og armaturhus	
Lyskildeform	MR16 [2 tommer (50 mm)]
Godkendelse og anvendelsesområde	
Energibesparende produkt	Ja
Velegnet til effektbelysning	Ja
Energiforbrug kWh/1000 t.	9 kWh

Målskitse




Fotometriske data



Light Distribution Diagram - MAS LEDspotLV D 8-50W 840 MR16 24D

Produktdata	
Ordreproduktnavn	MAS LEDspotLV D 8-50W 840 MR16 24D
Det fulde produktnavn	MAS LEDspotLV D 8-50W 840 MR16 24D
Full EOC	871869657633500
Ordrekode	57633500
Materialenr. (12NC)	929001150002
Lokal ordrekode	2057805609
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8718696576335
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
EAN/UPC – kasse	8718696576342

Product	D	C
MAS LEDspotLV D 8-50W 840 MR16 24D	51 mm	55 mm



General uniform lighting - MAS LEDspotLV D 8-50W 840 MR16 24D

MASTER LED-spot LV

Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspotLV D 8-50W 840 MR16
24D

