



MASTER LEDspot MR16 Niedervolt- Reflektorlampen

MAS LEDspotLV D 8-50W 840 MR16 24D

Ersetzen Sie ihre alten Halogen-Niedervolt-Reflektorlampen und sparen Sie bares Geld. MASTER LEDspot MR16/MR11 haben mit ihren kompakten Abmessungen die perfekte Passform als Ersatz für Halogen-Reflektorlampen und verbrauchen bis zu 80% weniger Energie.

Hinweise

- Nicht für den Einsatz in sehr luftfeuchter Umgebung geeignet (z.B. über der Dusche)
- Nicht für elektronische Schalter geeignet
- Max. 80% Luftfeuchtigkeit
- Min. 10 mm Luftraum beim Deckeneinbau zur Gewährleistung der konstanten Wärmeableitung

Produkt Daten


Allgemeine Informationen			
Sockel	GU5.3 [GU5.3]	Lichtfarbe	Weiß (WH)
Nennlebensdauer	40.000 Stunde(n)	Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	4000 K
Schaltzyklus	50.000	Nennlichtausbeute (nom.)	84 lm/W
Beleuchtungstechnologie	LED	Farbkonsistenz	<6
EU RoHS-konform	Ja	Farbwiedergabeindex (CRI)	80
		Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
		Lichtstrom im 90° -Kegel (Nennwert)	670 lm
Lichttechnische Daten			
Farbcode	840 [CCT of 4000K]		
Ausstrahlungswinkel (Nom)	24 Grad		
Lichtstrom	710 lm		
Lichtstärke (Nom)	3.350 cd		
		Betrieb und Elektrik	
		Energieverbrauch	8 W
		Lampenstrom (Nom)	900 mA

MASTER LEDspot MR16 Niedervolt-Reflektorlampen

Äquivalente Leistung	50 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0,6 s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0,7
Spannung (Nom)	12 V
Temperatur	
Gehäusetemperatur (Nom)	105 °C
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Ja
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenform	MR16 [2 Zoll/50 mm]
Genehmigung und Anwendung	
Energiesparendes Produkt	Ja



Geeignet für Akzentbeleuchtung	Ja
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	9 kWh
Produktdaten	
Bestell-Produktname	MAS LEDspotLV D 8-50W 840 MR16 24D
Gesamtbezeichnung des Produkts	MAS LEDspotLV D 8-50W 840 MR16 24D
Gesamt-Produktcode	871869657633500
Bestellcode	57633500
Material-Nr. (12NC)	929001150002
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718696576335
Zähler – Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8718696576342

Abmessungsskizzen



Product	D	C
MAS LEDspotLV D 8-50W 840 MR16 24D	51 mm	55 mm

Photometrische Daten



Light Distribution Diagram - MAS LEDspotLV D 8-50W 840 MR16 24D

General uniform lighting - MAS LEDspotLV D 8-50W 840 MR16 24D

MASTER LEDspot MR16 Niedervolt-Reflektorlampen

Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspotLV D 8-50W 840 MR16

24D

