



MASTER LEDspot LV

MAS LEDspotLV D 8-50W 840 MR16 24D

MASTER LEDspot LV er en ideell ettermonteringsløsning for spotbelysning og gir en intens aksent lysstråle. MASTER LEDspot LV er utviklet for å erstatte halogen eller glødelamper. Den implementerer naturlige farger, gir en koselig og komfortabel atmosfære for boliger, hotell, restaurant og catering, og vektlegger skjønnheten til varer i butikk. Ny, mindre innfatning gir perfekt passform med flertallet av armaturer i et marked med en MR16 GU 5.3 holder. Det benytter ikke bare Philips patenterte løsning for å garantere bredest mulig kompatibilitet med standard 12V halogen elektroniske transformatorer, den leverer også stråleintensitet som tilsvarer halogen MR16-spotlights. Dimfunksjonen gjør det mulig å skape den ønskede atmosfæren, og den fungerer med bredt utvalg av dimmere. Den høye SDCM sikrer bedre fargekonsistens, som opprettholdes over produktets levetid. MASTER LEDspot LV gir store energibesparelser og minimerer vedlikeholdskostnader uten kompromiss på lyskvalitet og levetid, noe som gjør det mulig for bolig- og bedriftseiere å oppnå en avkastning på investeringen i løpet av en kort periode.


Produktdata

Generell informasjon			
Sokkelbase	GU5.3 [GU5.3]	Korreleret fargetemperatur (nom)	4000 K
Nominell levetid	40 000 time(r)	Lysutbytte (vurdert) (Nom)	84 lm/W
Brytersyklus	50 000	Fargesamsvar	<6
Lighting Technology	LED	Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80
I samsvar med EU RoHS	Ja	Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Teknisk belysning		Lysytelse i lyskjegle på 90° (merkekapasitet)	670 lm
Fargekode	840 [CCT of 4000K]	Drift og elektronikk	
Spredningsvinkel (nom.)	24 grad(er)	Effektforbruk	8 W
Lysytelse	710 lm	lyskildestrom (nom.)	900 mA
Lysintensitet (nom.)	3 350 cd	Effekten som tilsvarer	50 W
Fargebetegnelse	Hvit (WH)	Starttid (nom.)	0,5 s


MASTER LEDspot LV

Tiden det tar før lyset er på 60 %	0.6 s
Effektfaktor (brøk)	0.7
Spennning (nom.)	12 V
Temperatur	
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	105 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja
Mekanikk og innfatning	
Lyspæreform	MR16 [2 tommer / 50 mm]
Godkjenning og bruksområde	
Energisparingsprodukt	Ja
Egnet til effektbelysning	Ja
Energiforbruk kWh/1000 t	9 kWh

Målskisse



Fotometriske data




Light Distribution Diagram - MAS LEDspotLV D 8-50W 840 MR16 24D

Produktdata

Produktnavn for bestilling	MAS LEDspotLV D 8-50W 840 MR16 24D
Fullstendig produktnavn	MAS LEDspotLV D 8-50W 840 MR16 24D
Full EOC	871869657633500
Bestillingskode	57633500
Materialenr. (12NC)	929001150002
Lokal bestillingskode	3711155
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718696576335
SAP-teller – pakker per utvendige	10
EAN/UPC – boks	8718696576342

Product	D	C
MAS LEDspotLV D 8-50W 840 MR16 24D	51 mm	55 mm



General uniform lighting - MAS LEDspotLV D 8-50W 840 MR16 24D

MASTER LEDspot LV

Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspotLV D 8-50W 840 MR16
24D

