



MASTER LEDspot LV

MAS LEDspotLV D 8-50W 840 MR16 24D

MASTER LEDspot LV ger intens accentljus och är därför en utmärkt ersättning för spotlightbelysning. MASTER LEDspot LV har utformats för att ersätta halogenlampor eller äldre spottar. Den återger naturligare färger och möjliggör mysig och behaglig belysning för bostäder och hotell- och restauranger, och framhäver skyltningsvaror i butiker. Det nya, mindre höljet passar de flesta armaturer på en marknad med MR16 GU 5.3-sockel. Förutom att den har Philips patenterade lösning som garanterar största möjliga kompatibilitet med vanliga elektroniska transformatorer för 12 V-halogenlampor har den även en ljusstråle med hög intensitet som är jämförbar med MR16-halogenpottar. Med dimringsfunktionen kan du skapa önskad atmosfär och den fungerar med en mängd olika dimmerenheter. Dess höga SDCM säkerställer en utmärkt färgbeständighet som bibehålls under hela produktlivslängden. MASTER LEDspot LV ger enorma energibesparingar och minimerar underhållskostnaderna utan att kompromissa med ljusstyrka eller livslängd, vilket gör att fastighets- och företagsägare snabbt får avkastning på sin investering.


Produktdata

Allmän information		Korrelerad färgtemperatur (nom)	
Sockel	GU5.3 [GU5.3]	Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	84 lm/W
Nominell livslängd	40 000 h	Färgbeständighet	<6
Driftcykel	50 000	Färgåtergivningsindex	80
Lighting Technology	LED	LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
EU RoHS-kompatibel	Ja	Ljusflöde i 90° Cone (märkvärde)	670 lm
Ljusteknik		Drift och elektricitet	
Färgkod	840 [CCT of 4000K]	Effektförbrukning	8 W
Spridningsvinkel (nom)	24 °	Lampström (nom)	900 mA
Ljusflöde	710 lm	Motsvarande effekt	50 W
Ljusstyrka (nom)	3 350 cd	Tändningstid (nom)	0,5 s
Färgbeteckning	Vit (WH)	Uppvärmningstid till 60 % ljus	0.6 s


MASTER LEDspot LV

Effektfaktor (fraktion)	0.7
Spänning (nom)	12 V
Temperatur	
T-Case max. (nom)	105 °C
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Ja
Mekanik och armaturhus	
Lampform	MR16 [2 tum/50 mm]
Användning och godkännande	
Energisparande produkt	Ja
Lämplig för accentbelysning	Ja

Måttskiss




Fotometriska data



Light Distribution Diagram - MAS LEDspotLV D 8-50W 840 MR16 24D

Energiförbrukning kWh/1 000 tim	9 kWh
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	MAS LEDspotLV D 8-50W 840 MR16 24D
Fullständigt produktnamn	MAS LEDspotLV D 8-50W 840 MR16 24D
Full EOC	871869657633500
Beställningsnummer	57633500
Materialnummer (12NC)	929001150002
Lokal kod	8291938
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8718696576335
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC - Hölje	8718696576342


Product	D	C
MAS LEDspotLV D 8-50W 840 MR16 24D	51 mm	55 mm



General uniform lighting - MAS LEDspotLV D 8-50W 840 MR16 24D

MASTER LEDspot LV

Fotometriska data



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspotLV D 8-50W 840 MR16
24D

