



MASTER LED-spot LV

MAS LEDspotLV D 8.0-50W 827 MR16 36D

MASTER LEDspot LV giver en intens effektbelysning og er en ideel løsning ved eftermontering af spotbelysning. MASTER LEDspot LV er designet til at erstatte halogen- og glødepærespots. Den gengiver naturlige farver og skaber en hyggelig og behagelig atmosfære i boliger, hotel og restauration og understreger skønheden i detailhandlens varer. Nye mindre armaturhuse passer perfekt til de fleste lysarmaturer på et marked med en MR16 GU 5,3-holder. Den anvender ikke kun Philips' patenterede løsning for at sikre den bredest mulige kompatibilitet med elektriske standardtransformere til 12V-halogenspots, men leverer også høj lysintensitet svarende til MR16-halogenspots. Dæmpningsfunktionen gør det muligt at etablere den ønskede stemning og benytter et bredt udvalg lysdæmpere. Dens høje SDCM sikrer større farveensartethed, som bevares gennem hele produktets levetid. MASTER LEDspot LV leverer meget store energibesparelser og minimerer vedligeholdelsesomkostninger uden at gå på kompromis med lysets kvalitet og levetid. På denne måde kan bolig- og virksomhedsejere hurtigt opnå afkast af deres investering.


Produkt data

Generelle oplysninger		Farvebetegnelse	
Fod	GU5.3 [GU5.3]	Korreleret farvetemperatur (nom.)	Varm hvid (WW) 2700 K
Normeret levetid	40.000 t	Lyseffekt (nominel) (nom.)	78 lm/W
Skiftecyklus	50.000	Farveensartethed	<6
Lighting Technology	LED	Farvegengivelsesindeks (CRI)	80
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja	LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Lysteknisk		Lysstrøm i kegle på 90° (nominel)	621 lm
Farvekode	827 [CCT of 2700K]	Drift og el	
Spredningsvinkel (nom.)	36 °	Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Lysstrøm	635 lm	Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Lysstyrke (nom.)	1.650 cd	Strømforbrug	8 W


MASTER LED-spot LV

Lyskildens strømstyrke (nom.)	900 mA
Wattforbrugsækvivalent	50 W
Opstartstid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	øjeblikkeligt fuldt lys s
Effektfaktor (brøk)	0.7
Spænding (nom.)	12 V
Temperatur	
T-kappe, maks. (nom.)	105 °C
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja
Mekanik og armaturhus	
Lyskildeform	MR16 [2 tommer (50 mm)]
Godkendelse og anvendelsesområde	
Velegnet til effektbelysning	Ja

Målskitse



Fotometriske data



Light Distribution Diagram - MAS LEDspotLV D 8.0-50W 827 MR16 36D

Energiforbrug kWh/1000 t.	9 kWh
Produktdata	
Ordreproduktnavn	MAS LEDspotLV D 8.0-50W 827 MR16 36D
Det fulde produktnavn	MAS LEDspotLV D 8.0-50W 827 MR16 36D
Full EOC	871869651536500
Ordrekode	51536500
Materialenr. (12NC)	929001150102
Lokal ordrekode	2057805191
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8718696515365
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
EAN/UPC – kasse	8718696515372

Product	D	C
MAS LEDspotLV D 8.0-50W 827 MR16 36D	51 mm	55 mm



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspotLV D 8.0-50W 827 MR16 36D

MASTER LED-spot LV

