



MASTER LEDspot LV

MAS LEDspotLV D 8.0-50W 827 MR16 36D

MASTER LEDspot LV er en ideell ettermonteringsløsning for spotbelysning og gir en intens aksent lysstråle. MASTER LEDspot LV er utviklet for å erstatte halogen eller glødelamper. Den implementerer naturlige farger, gir en koselig og komfortabel atmosfære for boliger, hotell, restaurant og catering, og vektlegger skjønnheten til varer i butikk. Ny, mindre innfatning gir perfekt passform med flertallet av armaturer i et marked med en MR16 GU 5.3 holder. Det benytter ikke bare Philips patenterte løsning for å garantere bredest mulig kompatibilitet med standard 12V halogen elektroniske transformatorer, den leverer også stråleintensitet som tilsvarer halogen MR16-spotlights. Dimfunksjonen gjør det mulig å skape den ønskede atmosfæren, og den fungerer med bredt utvalg av dimmere. Den høye SDCM sikrer bedre fargekonsistens, som opprettholdes over produktets levetid. MASTER LEDspot LV gir store energibesparelser og minimerer vedlikeholdskostnader uten kompromiss på lyskvalitet og levetid, noe som gjør det mulig for bolig- og bedriftseiere å oppnå en avkastning på investeringen i løpet av en kort periode.

Produktdata

Generell informasjon			
Sokkelbase	GU5.3 [GU5.3]	Korrelert fargetemperatur (nom)	2700 K
Nominell levetid	40 000 time(r)	Lysutbytte (vurdert) (Nom)	78 lm/W
Brytersyklus	50 000	Fargesamsvar	<6
Lighting Technology	LED	Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80
I samsvar med EU RoHS	Ja	Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Teknisk belysning		Lysytelse i lyskjegle på 90° (merkekapasitet)	621 lm
Fargekode	827 [CCT of 2700K]	Drift og elektronikk	
Spredningsvinkel (nom.)	36 grad(er)	Line Frequency	50 to 60 Hz
Lysytelse	635 lm	Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Lysintensitet (nom.)	1 650 cd	Effektforbruk	8 W
Fargebetegnelse	Varmhvit (WW)	Lyskildestrøm (nom.)	900 mA

MASTER LEDspot LV

Effekten som tilsvarer	50 W
Starttid (nom.)	0,5 s
Tiden det tar før lyset er på 60 %	Full belysning med det samme s
Effektfaktor (brøk)	0.7
Spenning (nom.)	12 V

Temperatur

Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	105 °C
---	--------

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Ja
------------	----

Mekanikk og innfatning

Lyspæreform	MR16 [2 tommer / 50 mm]
-------------	-------------------------

Godkjenning og bruksområde


Egnet til effektbelysning	Ja
---------------------------	----

Energiforbruk kWh/1000 t	9 kWh
--------------------------	-------

Produktdata


Produktnavn for bestilling	MAS LEDspotLV D 8.0-50W 827 MR16 36D
Fullstendig produktnavn	MAS LEDspotLV D 8.0-50W 827 MR16 36D
Full EOC	871869651536500
Bestillingskode	51536500
Materialenr. (12NC)	929001150102
Lokal bestillingskode	3711152
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718696515365
SAP-teller – pakker per utvendige	10
EAN/UPC – boks	8718696515372

Målskisse



Product	D	C
MAS LEDspotLV D 8.0-50W 827 MR16 36D	51 mm	55 mm

Fotometriske data



Light Distribution Diagram - MAS LEDspotLV D 8.0-50W 827 MR16 36D



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspotLV D 8.0-50W 827 MR16 36D

MASTER LEDspot LV

