



MASTER LED-spot LV

MAS LEDspotLV D 8.0-50W 830 MR16 36D

MASTER LEDspot LV giver en intens effektbelysning og er en ideel løsning ved eftermontering af spotbelysning. MASTER LEDspot LV er designet til at erstatte halogen- og glødepærespots. Den gengiver naturlige farver og skaber en hyggelig og behagelig atmosfære i boliger, hotel og restauration og understreger skønheden i detailhandlens varer. Nye mindre armaturhuse passer perfekt til de fleste lysarmaturer på et marked med en MR16 GU 5,3-holder. Den anvender ikke kun Philips' patenterede løsning for at sikre den bredest mulige kompatibilitet med elektriske standardtransformere til 12V-halogenspots, men leverer også høj lysintensitet svarende til MR16-halogenspots. Dæmpningsfunktionen gør det muligt at etablere den ønskede stemning og benytter et bredt udvalg lysdæmpere. Dens høje SDCM sikrer større farveensartethed, som bevares gennem hele produktets levetid. MASTER LEDspot LV leverer meget store energibesparelser og minimerer vedligeholdelsesomkostninger uden at gå på kompromis med lysets kvalitet og levetid. På denne måde kan bolig- og virksomhedsejere hurtigt opnå afkast af deres investering.

Produkt data

Generelle oplysninger		Farvebetegnelse	
Fod	GU5.3 [GU5.3]	Korreleret farvetemperatur (nom.)	Hvid (WH) 3000 K
Normeret levetid	40.000 t	Lyseffekt (nominel) (nom.)	78 lm/W
Skiftecyklus	50.000	Farveensartethed	<6
Lighting Technology	LED	Farvegengivelsesindeks (CRI)	80
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja	LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Lysteknisk		Lysstrøm i kegle på 90° (nominel)	621 lm
Farvekode	830 [CCT of 3000K]	Drift og el	
Spredningsvinkel (nom.)	36 °	Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Lysstrøm	660 lm	Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Lysstyrke (nom.)	1.700 cd	Strømforbrug	8 W

MASTER LED-spot LV

Lyskildens strømstyrke (nom.)	900 mA
Wattforbrugsækvivalent	50 W
Opstartstid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	øjeblikkeligt fuldt lys s
Effektfaktor (brøk)	0.7
Spænding (nom.)	12 V

Temperatur

T-kappe, maks. (nom.)	105 °C
-----------------------	--------

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Ja
---------	----

Mekanik og armaturhus

Lyskildeform	MR16 [2 tommer (50 mm)]
--------------	-------------------------

Godkendelse og anvendelsesområde


Velegnet til effektbelysning	Ja
Energiforbrug kWh/1000 t.	9 kWh

EyeComfort	Ja
------------	----

Produktdata


Ordreproduktnavn	MAS LEDspotLV D 8.0-50W 830 MR16 36D
Det fulde produkt navn	MAS LEDspotLV D 8.0-50W 830 MR16 36D
Full EOC	871869651538900
Ordrekode	51538900
Materialenr. (12NC)	929001150202
Lokal ordrekode	2057805201
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8718696515389
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
EAN/UPC – kasse	8718696515396

Målskitse




Product	D	C
MAS LEDspotLV D 8.0-50W 830 MR16 36D	51 mm	55 mm

Fotometriske data



Light Distribution Diagram - MAS LEDspotLV D 8.0-50W 830 MR16 36D



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspotLV D 8.0-50W 830 MR16 36D

MASTER LED-spot LV

